

VG M12-K67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Исполнение | VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 12, 8 mm, OD min. 3 - OD max. 6.5 mm, Полиамид 6 |
| Номер для заказа | 1909660000 |
| Тип | VG M12-K67 |
| GTIN (EAN) | 4032248536580 |
| Кол. | 100 Шт. |

VG M12-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Высота | 22,5 мм | Высота (в дюймах) | 0,886 inch |
| Длина | 30,5 мм | Длина (в дюймах) | 1,201 inch |
| Масса нетто | 3,66 g | | |

Температуры

| | |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -20 °C...80 °C |
|---------------------|----------------|

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------|
| Вид защиты | IP67 | Галогены | Нет, Да |
| Длина резьбы | 8 мм | Кабельные вводы | Метрический |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | Материал | Полиамид 6 |
| Момент затяжки | 2 Nm | Момент затяжки заглушки, макс. | 2,5 Nm |
| Момент затяжки контргайки, макс. | 3,5 Nm | Момент затяжки контргайки, мин. | 2,5 Nm |
| Момент затяжки макс., мин. | 1,5 Nm | Момент затяжки переходника, макс. | 3,5 Nm |
| Момент затяжки переходника, мин. | 2,5 Nm | Наружный диаметр кабеля, макс. | 6,5 мм |
| Наружный диаметр кабеля, мин. | 3 мм | Нормы | EN/IEC 62444 |
| Размер под ключ 1 | 15 мм | Резьба (наружная) | M 12 |
| Силикон | Нет | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -20 °C | Уплотненная вставка | NBR |
| Шаг резьбы | 1,5 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|--------------------|------------------------------------------|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

VG M12-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| Тип | GWDR M12-NP | Исполнение |
| Номер для заказа | 1913320000 | GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4032248543663 | кольцо, М 12, Неопрен |
| Кол. | 50 Шт. | |

Пластиковые контргайки, серые



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Тип | SKMU M12 - K GR | Исполнение |
| Номер для заказа | 1572440000 | SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, М 12, 5 mm, |
| GTIN (EAN) | 4032248130184 | Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) |
| Кол. | 100 Шт. | |

VG M12-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Тип | GWDR M12-PO | Исполнение |
| Номер для заказа | 1737920000 | GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4032248158188 | кольцо, М 12, Полиэтилен |
| Кол. | 50 Шт. | |