

**VG M25-K67****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 25, 10 mm, OD min. 13 - OD max. 18 mm, Полиамид 6
Номер для заказа	<a href="#">1909710000</a>
Тип	VG M25-K67
GTIN (EAN)	4032248536634
Кол.	25 Шт.

## VG M25-K67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	37 мм	Высота (в дюймах)	1,457 inch
Длина	47 мм	Длина (в дюймах)	1,85 inch
Масса нетто	24 g		

## Температуры

Рабочая температура	-20 °C...80 °C
---------------------	----------------

## Общие данные

Вид защиты	IP67	Галогены	Нет, Да
Длина резьбы	10 мм	Кабельные вводы	Метрический
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 6
Момент затяжки	3,5 Nm	Момент затяжки заглушки, макс.	8,5 Nm
Момент затяжки контргайки, макс.	8,5 Nm	Момент затяжки контргайки, мин.	7,5 Nm
Момент затяжки макс., мин.	7,5 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	8,5 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	7,5 Nm	Наружный диаметр кабеля, макс.	18 мм
Наружный диаметр кабеля, мин.	13 мм	Нормы	EN/IEC 62444
Размер под ключ 1	33 мм	Резьба (наружная)	M 25
Силикон	Нет	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-20 °C	Уплотненная вставка	NBR
Шаг резьбы	1,5 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## VG M25-K67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Тип	GWDR M25-PO	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4737950000</a>	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4032248158218	кольцо, М 25, Полиэтилен
Кол.	50 Шт.	

## Пластиковые контргайки, серые



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Тип	SKMU M25 - K GR	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4732470000</a>	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, М 25, 6 mm,
GTIN (EAN)	4032248130214	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Кол.	100 Шт.	

## VG M25-K67

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Тип	GWDR M25-NP	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1736250000</a>	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190956042	кольцо, M 25, Неопрен
Кол.	100 шт.	