

VG PG48-K67**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Исполнение	VG K (стандартный пластиковый кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 48, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, Полиамид 6
Номер для заказа	1909850000
Тип	VG PG48-K67
GTIN (EAN)	4032248536771
Кол.	10 Шт.

VG PG48-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	53,5 мм	Высота (в дюймах)	2,106 inch
Длина	67,5 мм	Длина (в дюймах)	2,657 inch
Масса нетто	92,7 g		

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...80 °C
---------------------	----------------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Галогены	Нет, Да
Длина резьбы	14 мм	Кабельные вводы	PG
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Материал	Полиамид 6
Момент затяжки	14 Nm	Момент затяжки заглушки, макс.	21 Nm
Момент затяжки контргайки, макс.	14,5 Nm	Момент затяжки контргайки, мин.	13,5 Nm
Момент затяжки макс., мин	19 Nm	Момент затяжки переходника, макс.	14,5 Nm
Момент затяжки переходника, мин.	13,5 Nm	Наружный диаметр кабеля, макс.	44 мм
Наружный диаметр кабеля, мин.	34 мм	Размер под ключ 1	65 мм
Резьба (наружная)	PG 48	Силикон	Нет
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Уплотненная вставка	NBR	Шаг резьбы	1,59 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

VG PG48-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG48-NP	Исполнение
Номер для заказа	1719630000	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352899	кольцо, PG 48, Неопрен
Кол.	5 Шт.	

Пластиковые контргайки, серые



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU PG48-K GR	Исполнение
Номер для заказа	1719090000	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, PG 48, 8 mm,
GTIN (EAN)	4008190352318	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Кол.	25 Шт.	

VG PG48-K67

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG48-PO	Исполнение
Номер для заказа	1719530000	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352790	кольцо, PG 48, Полиэтилен
Кол.	5 шт.	