

**SAI-TS35 MF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Пассивные концентраторы M12 доступны во всех возможных формах и исполнениях. Более того, некоторые специальные версии, например концентраторы SAI EX для взрывоопасных зон или эргономичный M8, поставляются исключительно компанией Weidmüller. Эти инновационные изделия защищены многочисленными авторскими свидетельствами.

**Основные данные для заказа**

Номер для заказа	<a href="#">1917400000</a>
Тип	SAI-TS35 MF
GTIN (EAN)	4032248551330
Кол.	1 Шт.

## SAI-TS35 MF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	103 g
-------------	-------

## Классификации

ETIM 6.0	EC002310	ETIM 7.0	EC002310
ETIM 8.0	EC002310	ETIM 9.0	EC002310
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-02-10
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-02-10
ECLASS 12.0	27-44-02-10	ECLASS 13.0	27-44-02-10

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## SAI-TS35 MF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж

