

## STB 21.6/45 VI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



Тестовую розетку используют для подключения испытательных устройств со стандартным штекером типа 4.0. Простоту и скорость выполнения работ по техническому обслуживанию обеспечивают посредством выбора различных цветов для тестовых розеток — в зависимости от уровня присущих тому или иному сценарию применения потенциалов.

## Основные данные для заказа

Исполнение	Разъем (клемма), Глубина вставки: 11.1 mm, Глубина: 45 mm
Номер для заказа	<a href="#">1936260000</a>
Тип	STB 21.6/45 VI
GTIN (EAN)	4032248605996
Кол.	50 Шт.

## STB 21.6/45 VI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	45 мм	Глубина (дюймов)	1,772 inch
Высота	6,1 мм	Высота (в дюймах)	0,24 inch
Ширина	6,1 мм	Ширина (в дюймах)	0,24 inch
Масса нетто	3,38 g		

## Температуры

Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C
--	--------	---	--------

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Вид монтажа	привинченный
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

## Общие сведения

Температурный диапазон, макс..	100 °C	Указание по установке	Непосредственный монтаж
--------------------------------	--------	-----------------------	-------------------------

## Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

## Размеры

Глубина вставки	11,1 мм	Смещение TS 35	45,5 мм
-----------------	---------	----------------	---------

## Характеристики материала

Материал	Полиамид 66	Цветовой код	фиолетовый
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	dce63e23-eea1-4eaa-9071-1c98fc8fa2ea

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## STB 21.6/45 VI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	