

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Идеальный инструмент для любой области применения**

Screwty® — представляет собой идеальный универсальный инструмент для затяжки всех распространенных кабелей датчиков и исполнительных устройств. С помощью Screwty® можно получить доступ даже к труднодоступным цилиндрическим штекерам. Разъемы затягиваются и ослабляются простым вращательным движением без необходимости приложения чрезмерных усилий. Screwty® — это уникальное и глобальное решение, поскольку оно подходит для большинства (более 90 %) кабелей и штекеров других производителей. Screwty® состоит из рукоятки с обычным держателем на 1/4 дюйма. Поэтому его можно использовать для всех типоразмеров: для цилиндрических вставных разъемов M12 и M8, для штекеров и гнезд M12F и M8F (для сборки заказчиком), а также для всех штекеров и гнезд M23.

Основные данные для заказа

Версия	Инструмент для болтового крепления
Заказ №	1939170000
Тип	SAI-SCREWTY TOOL BOX
GTIN (EAN)	4032248615490
Кол.	1 шт.
Упаковка	Пластмассовый корпус + вставка формы

SAI-SCREWTY TOOL BOX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 1 320 g

Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс. 7 Nm

Регулировка момента вращения, мин. 0,5 Nm

Классификации

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Важное примечание

Сведения об изделии

В комплект поставки входит:

- Динамометрическая отвертка 0,5-1,7 Нм + инструмент для установки
- Динамометрическая отвертка 2,0-7,0 Нм
- Сменное лезвие 1/4 дюйма
- Насадка M8 для литых линий
- Насадка M8F для настраиваемых соединителей
- Насадка M12 для литых линий
- Насадка M12F для настраиваемых соединителей
- Набор лезвий:
Torx T8/T10/T20/T25
- Шестигранный ключ 2,5/3,0/4,0
- Крестообразный шлиц PH0/PH1/PH2
- Шлицевый 0,5 x 3,0/0,6 x 3,5/0,8 x 4,0
- Пластмассовый корпус + вставка формы

Загрузки

Уведомление об изменении продукта [20210319 Technical change to Screwty® torque screwdriver](#)
[20210319 Technische Änderung zu Screwty® Drehmomentschraubendreher](#)

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры [FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)