


HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное



Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Основные данные для заказа

Исполнение	Маркировка проводов и кабелей, 4.2 - 5.8 mm, 50.8 x 11.3 mm, желтый
Номер для заказа	1961920000
Тип	HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y
GTIN (EAN)	4032248642618
Кол.	2 500 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,77 мм	Глубина (дюймов)	0,03 inch
Высота	50,8 мм	Высота (в дюймах)	2 inch
Ширина	11,3 мм	Ширина (в дюймах)	0,445 inch
Масса нетто	0,376 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -55...105 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Высота текстового поля	10,5 мм	Галогены	Нет
Наружный диаметр провода	4.2 - 5.8 mm	Наружный диаметр провода, макс.	5,8 мм
Наружный диаметр провода, мин.	4,2 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	10 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	4 mm ²	Рекомендуемая температура для усадки	90 °C
Сечение соединительного провода	4 - 10 mm ²	Степень усадки	2:1
Ширина текстового поля	50,8 мм		

Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Нет
Материал	Полиолефин	Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт
Температурный диапазон вставки	-55...105 °C	Температурный диапазон, макс..	105 °C
Температурный диапазон, мин.	-55 °C	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4
Цветовой код	желтый	Ширина	11,3 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)[BS EN ISO 4589-2 1999](#)[EN 45545-2:2020](#)Технические данные [CAD data – STEP](#)Технические данные [Zuken E3.S](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

Дата создания 2 июля 2024 г. 16:27:23 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MM PLUS ROLLER 110
Номер для заказа	4832590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Кол.	1 Шт.

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER 115
Номер для заказа	4857420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Кол.	1 Шт.

HSS-HF 1/4 4.2-5.8/50Y

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Исполнение
Номер для заказа	2448880000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118462944	
Кол.	1 Шт.	