

IE-PH-V01M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Байонетный соединительный разъем согласно IEC 61076-3-106 Var.1 (Ethernet/IP) из металла, пустой корпус

Основные данные для заказа

Версия	Пустой корпус, Корпус для вилки, Variant 1 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Заказ №	1962550000
Тип	IE-PH-V01M
GTIN (EAN)	4032248644681
Кол.	10 Шт.

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	76 мм	Глубина (дюймов)	2,992 inch
Высота	30 мм	Высота (в дюймах)	1,181 inch
Ширина	30 мм	Ширина (в дюймах)	1,181 inch
Масса нетто	96,7 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 1
---------------------------	-------------------------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением
Цветовой код	прочее	Циклы коммутации	750

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04
ECLASS 14.0	27-19-01-04		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval DUXR.E316369
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Гибрид

Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-HYB-10P	Версия
Заказ №	1068990000	Вставка, для вилочной вставки, Гибрид
GTIN (EAN)	4032248823963	
Кол.	1 Шт.	
Тип	IE-PIС-HYB-S-O,5-300	Версия
Заказ №	1096180000	Обжимной контакт, для вилочной вставки, Гибрид
GTIN (EAN)	4032248869152	
Кол.	300 Шт.	

Пылезащитные колпачки

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.



Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V01P	Версия
Заказ №	1965690000	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653911	
Кол.	10 Шт.	

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	1857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 Шт.	

LWL-SC

Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-2SC-SM	Версия
Заказ №	1962760000	Матрица SC, Вилочная вставка 2 SC, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248654000	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-PI-2SC-POF	Версия
Заказ №	1962770000	Матрица SC, Вилочная вставка 2 SC, POF
GTIN (EAN)	4032248644858	
Кол.	10 Шт.	

Дата создания 4 октября 2024 г. 20:02:53 CEST

Статус каталога 28.09.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	IE-PI-SCRJ-POF	Версия
Заказ №	1067410000	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-PI-2SC-MM	Версия
Заказ №	1962750000	Матрица SC, Вилочная вставка 2 SC, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248644841	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-PI-SCRJ-SM	Версия
Заказ №	1067390000	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248820863	
Кол.	10 Шт.	

RJ45



Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14
HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-RJ45-FH	Версия
Заказ №	1962730000	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, инструмент
GTIN (EAN)	4032248654017	не требуется, TIA-568 A, EIA/TIA T568 B, PROFINET
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-PI-RJ45-TH	Версия
Заказ №	1962720000	Обжимной штекер RJ45 IDC, Вилочная вставка RJ45, обжим
GTIN (EAN)	4032248644834	
Кол.	10 Шт.	

LWL-LC



Оптоволоконные вставки LC для соединительных
разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-PI-2LC-MM	Версия
Заказ №	1962780000	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248644865	
Кол.	10 Шт.	

Дата создания 4 октября 2024 г. 20:02:53 CEST

Статус каталога 28.09.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-PH-V01M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	IE-PI-2LC-SM	Версия
Заказ №	1962790000	Матрица LC, Вилочная вставка 2 LC, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248644872	
Кол.	10 Шт.	