

IE-PS-V05M-RJ45-TH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплект соединительного разъема HDC согласно IEC
61076-3-106 Var.5 из металла, вкл. вставку RJ45

Основные данные для заказа

Исполнение	Обжимной разъем RJ45, Variant 5, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010)
Номер для заказа	1963110000
Тип	IE-PS-V05M-RJ45-TH
GTIN (EAN)	4032248651610
Кол.	10 Шт.

IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 83,28 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	Обжим
Описание артикула	Variant 5	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Диаметр изоляции, мин.	0,85 мм	Диаметр изоляции, макс.	1,05 мм
Категория	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0,36...0,51 mm	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0,46...0,61 mm	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
Классификация MICE M	M3	Классификация MICE I	I3
Классификация MICE C	C1	Классификация MICE E	E3
Диаметр оболочки, мин.	5 мм	Диаметр оболочки, макс.	12 мм
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106, вар. 5, IEC 60603-7-51 Сертификат № (cULus) E316369

Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / контакт ≥ 1000 V AC/DC Электрическая прочность, контакт / экран ≥ 1500 V AC/DC

Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search Сайт UL

Сертификат № (cULus) E316369

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [GOST Approval](#)
[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel](#)
[DUXR.E316369](#)

Технические данные [CAD data – STEP](#)Пользовательская документация [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Manual](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)Брошюры [MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-PS-V05M-RJ45-TH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V05M	Исполнение
Номер для заказа	1988920000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248692668	
Кол.	1 шт.	