

**IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку RJ45

**Основные данные для заказа**

Версия	Обжимной разъем RJ45, Variant 4, защита от изгиба, Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)
Заказ №	<a href="#">1963190000</a>
Тип	IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP
GTIN (EAN)	4032248651672
Кол.	1 Шт.

## IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 2,7 g

## Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

## Общие данные

Соединение 1	RJ45	Соединение 2	Обжим
Описание артикула	Variant 4, защита от изгиба	Основной материал корпуса	PA UL 94 V0
Диаметр изоляции, мин.	0,85 мм	Диаметр изоляции, макс.	1,05 мм
Категория	Cat.6A / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)	Поверхность контакта	Золото поверх никеля
Диаметр одножильного подсоединяемого провода	0,36...0,51 mm	Сечение подсоединяемого проводника, одножильного (AWG)	AWG 26/1...AWG 24/1
Диаметр гибкого подсоединяемого провода	0,46...0,61 mm	Сечение подсоединяемого проводника, гибкого (AWG)	AWG 27/7...AWG 24/7
Классификация MICE M	M <sub>3</sub>	Классификация MICE I	I <sub>3</sub>
Классификация MICE C	C <sub>1</sub>	Классификация MICE E	E <sub>3</sub>
Диаметр оболочки, мин.	5 мм	Диаметр оболочки, макс.	10 мм
Экранирование	Сплошной корпус 360°	Вид защиты	IP67
Циклы коммутации	750		

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 4, IEC 60603-7-51	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	---	----------------------	---------

## Электрические свойства

Электрическая прочность, контакт / контакт	≥ 1000 V AC/DC	Электрическая прочность, контакт / экран	≥ 1500 V AC/DC
--	----------------	--	----------------

## Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search Сайт UL

Сертификат № (cULus) E316369

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [GOST Approval](#)  
[ISO/IEC EN and TIA/EIA Screened Class EA Category 6A, 4 connector channel](#)  
[DUXR.E316369](#)

Технические данные [CAD data – STEP](#)

Уведомление об изменении продукта [20210412 Technical change for cap nut V1 and V4](#)  
[20210412 Technische Änderung zu Hutmutter V1 und V4](#)

Пользовательская документация [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)  
[Manual](#)

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры [MB FREECONCONTACT EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

## IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

## Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

## IE-PS-V04P-RJ45-TH-BP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Версия
Заказ №	<a href="#">1857440000</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 Шт.	

## Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

## Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V04P	Версия
Заказ №	<a href="#">1963890000</a>	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248646319	
Кол.	10 Шт.	