

IE-PS-V01M-2SC-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Комплекты байонетных соединительных разъемов согласно IEC 61076-3-106 Var. 1 (EtherNet/IP) вставка RJ45 из металла, вкл. вставку SC

Основные данные для заказа

Исполнение	Оптоволоконный разъем, Исполнение 1, SC-RJ POF, IP67
Номер для заказа	1963280000
Тип	IE-PS-V01M-2SC-POF
GTIN (EAN)	4032248651757
Кол.	10 Шт.

IE-PS-V01M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	87 мм	Глубина (дюймов)	3,425 inch
Высота	30 мм	Высота (в дюймах)	1,181 inch
Ширина	30 мм	Ширина (в дюймах)	1,181 inch
Масса нетто	125,5 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 1, IEC 61754-24
---------------------------	------------------------------------------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вносимые потери	0,5 дБ, одномодовый, 0,4 дБ, многомодовый, ≤ 1,0 дБ POF
Диаметр оболочки, макс.	10 мм	Диаметр оболочки, мин.	5 мм
Затухание отражения	40 дБ, одномодовый; 30 дБ, многомодовый	Материал корпуса - вставка	РА, Цинковое литье под давлением
Описание артикула	Исполнение 1, SC-RJ POF	Основной материал корпуса	Цинковое литье под дав- лением
Соединение 1	SCRJ	Соединение 2	Быстрая технология со- единения: обжим, обреза- ка
Тип волокна	POF	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	500		

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

IE-PS-V01M-2SC-POF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**Одобрение / сертификат / документ о
соответствии[GOST Approval](#)

Пользовательская документация

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)


IE-PS-V01M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-PS-V01M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные комплекты



Комплекты для обжима

Основные данные для заказа

Тип	TOOL SET IE-POF	Исполнение
Номер для заказа	4288930000	Инструмент для обжима: HTX-IE-POF, инструмент для снятия
GTIN (EAN)	4032248990283	изоляции: Multi-Stripax IE-POF
Кол.	1 шт.	

LWL-SC

Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-SCRJ-IP67-POF-100	Исполнение
Номер для заказа	4288430000	Оптоволоконный разъем, Сменная обжимная втулка, IP67, с
GTIN (EAN)	4050118069136	корпусом
Кол.	100 шт.	

IE-PS-V01M-2SC-POF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью. Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	4032248402731	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 Шт.	

Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-PP-V01P	Исполнение
Номер для заказа	4032248653911	Корпус разъема - защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248653911	
Кол.	10 Шт.	