

IE-BH-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем PushPull согласно IEC
61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, пустой
корпус

Основные данные для заказа

Исполнение	Пустой корпус, Фланцевый корпус, Вариант 4 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Номер для заказа	1963520000
Тип	IE-BH-V04P
GTIN (EAN)	4032248645619
Кол.	10 Шт.

Дата создания 7 июля 2024 г. 15:30:39 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	28,7 мм	Глубина (дюймов)	1,13 inch
Высота	38 мм	Высота (в дюймах)	1,496 inch
Ширина	27 мм	Ширина (в дюймах)	1,063 inch
Масса нетто	14,5 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, var. 4	Сертификат № (cULus)	E316369
---------------------------	-------------------------	----------------------	---------

Общие данные

Вид защиты	IP67	Вид монтажа	4 винта, Центральная гайка
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	750		

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

IE-BH-V04P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval DUXR.E316369
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-VH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Гибрид

Гибридная, 10-контактная. Вставки для вставных разъемов Варианта 14



Основные данные для заказа

Тип	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	Исполнение
Номер для заказа	403224886150000	Обжимной контакт, для вставки во фланцевый корпус, Гибрид
GTIN (EAN)	4032248869114	
Кол.	300 Шт.	
Тип	IE-BI-HYB-10P	Исполнение
Номер для заказа	4032248823970	Вставка во фланцевый корпус, для вставки во фланцевый корпус,
GTIN (EAN)	4032248823970	Гибрид
Кол.	10 Шт.	

RJ45



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Исполнение
Номер для заказа	4032248645053	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-C	Исполнение
Номер для заказа	4032248645046	Гнездо RJ45, Розеточная вставка, проходная
GTIN (EAN)	4032248645046	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Исполнение
Номер для заказа	4032248646159	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 Шт.	

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Исполнение
Номер для заказа	4833840000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 Шт.	

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 9/11 K MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	4857440000	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 11 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248402731	Цветовой код: белый, самоклеящийся
Кол.	200 Шт.	

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

LWL-LC



Оптоволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-LCD-SM-C	Исполнение
Номер для заказа	4032880000	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248645077	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-LCD-MM-C	Исполнение
Номер для заказа	4034420000	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248649037	
Кол.	10 Шт.	

USB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-USB-A	Исполнение
Номер для заказа	40349570000	Матрица USB, Розеточная вставка, тип А
GTIN (EAN)	4032248731602	
Кол.	10 Шт.	

IE-BH-V04P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары**Пылезащитные колпачки**

Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V04P	Исполнение
Номер для заказа	403390000	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248646326	
Кол.	10 Шт.	

LWL-SC

Опволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

**Основные данные для заказа**

Тип	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C	Исполнение
Номер для заказа	4034430000	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, многомодовая
GTIN (EAN)	4032248649044	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-SCRJ2SC-SM-C	Исполнение
Номер для заказа	4032870000	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, одномодовая
GTIN (EAN)	4032248645060	
Кол.	10 Шт.	