

**IE-BH-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Соединительный разъем HDC согласно IEC  
61076-3-106 Var.5 из металла, пустой корпус

**Основные данные для заказа**

Версия	Пустой корпус, Фланцевый корпус, Вариант 5 согласно IEC 61076-3-106, IP67
Заказ №	<a href="#">1963530000</a>
Тип	IE-BH-V05M
GTIN (EAN)	4032248645626
Кол.	10 Шт.

Дата создания 29 августа 2024 г. 3:31:47 CEST

Статус каталога 17.08.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	22,4 мм	Глубина (дюймов)	0,882 inch
Высота	40 мм	Высота (в дюймах)	1,575 inch
Ширина	28 мм	Ширина (в дюймах)	1,102 inch
Масса нетто	33,6 g		

## Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61076-3-106, var. 5 Сертификат № (cULus) E316369

## Общие данные

Вид защиты	IP67	Вид монтажа	2 винта
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	750		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-02
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-27-02	ECLASS 13.0	27-19-01-04
ECLASS 14.0	27-19-01-04		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	3767b26f-703a-492e-9234-36e83d1c0725
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6bl

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cULus)	E316369

**IE-BH-V05M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">DUXR.E316369</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a> <a href="#">Manual</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">MB FREECONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>


IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображения

Габаритный чертеж



## IE-BH-V05M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## RJ45



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

## Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	<a href="#">1962850000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	<a href="#">1963830000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-C	Версия
Заказ №	<a href="#">1962840000</a>	Гнездо RJ45, Розеточная вставка, проходная
GTIN (EAN)	4032248645046	
Кол.	1 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	<a href="#">1963840000</a>	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 Шт.	

## Пылезащитные колпачки



Для защиты ваших устройств от пыли и грязи.

## Основные данные для заказа

Тип	IE-BP-V05M	Версия
Заказ №	<a href="#">1968930000</a>	Фланцевый корпус, защитный колпачок
GTIN (EAN)	4032248692125	
Кол.	10 Шт.	