

IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Опволоконные вставки LC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица LC, Розеточная вставка LC-Duplex, многомодовая
Номер для заказа	1964420000
Тип	IE-BI-LCD-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649037
Кол.	10 Шт.

Дата создания 4 июля 2024 г. 21:36:34 CEST

Статус каталога 29.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	30 мм	Глубина (дюймов)	1,181 inch
Высота	13,2 мм	Высота (в дюймах)	0,52 inch
Ширина	15,6 мм	Ширина (в дюймах)	0,614 inch
Масса нетто	13,6 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C	Влажность	0...85 % отн. влажность
---------------------	----------------	-----------	-------------------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-20
---------------------------	--------------

Общие данные

Вид защиты	IP67, с корпусом	Влажность	0...85 % отн. влажность
Вносимые потери	≤ 0,4 дБ	Затухание отражения	≥ 30 дБ
Компоновка	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14	Описание артикула	Розеточная вставка LC-Duplex, многомодовая
Основной материал корпуса	PBT, цинковое литье под давлением	Соединение 1	LC Duplex
Соединение 2	LC Duplex	Тип волокна	Многомодовый
Цветовой код	прочее	Циклы коммутации	1000

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN


IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-BI-LCD-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

...для волоконно-оптических кабелей SC, ST и LC

**GOF**

- Волоконно-оптические SC/ST, коннекторы IP20 и IP67
- Волоконно-оптические LC и соединители IP67

POF

- Для полимерных волоконно-оптических SC/ST, а также коннекторов IP20 и IP67
- Для волоконно-оптических, ProfiNet, мобильного кабеля SC/ST и коннекторов IP67

Основные данные для заказа

Тип	IE-CT-LC-GOF	Исполнение
Номер для заказа	6205330000	Инструмент для обжима
GTIN (EAN)	4032248725465	
Кол.	1 Шт.	