

**IE-BI-SCRJ2SC-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, многомодовая
Номер для заказа	<a href="#">1964430000</a>
Тип	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649044
Кол.	10 Шт.

## IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	34 мм	Глубина (дюймов)	1,339 inch
Высота	13,2 мм	Высота (в дюймах)	0,52 inch
Ширина	15,6 мм	Ширина (в дюймах)	0,614 inch
Масса нетто	1,1 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

## Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------------	------------------------------

## Общие данные

Вид защиты	IP67, с корпусом	Вносимые потери	≤ 0,4 дБ
Затухание отражения	≥ 30 дБ	Компоновка	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14
Описание артикула	Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, многомодовая	Основной материал корпуса	PA
Соединение 1	SC	Соединение 2	SCRJ
Тип волокна	Многомодовый, POF	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	1000		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**

