

**DGSB IP30 D0 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Интеллектуальные кабельные решения позволяют сэкономить время и деньги.**

Модульная система FieldPower® предлагает правильное решение для любой задачи по прокладке кабелей.

Складные уплотнители для использования предварительно собранных кабелей

Уплотнители поставляются с соединительной резьбой M16 и M20 Возможна интеграция рабочих и сигнальных устройств в уплотнитель

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Уплотнительная вставка Field Power®, Глухое уплотнение, IP30, с соответствующим корпусом, TPE-U
Номер для заказа	<a href="#">1967600000</a>
Тип	DGSB IP30 D0 PT6
GTIN (EAN)	4032248688746
Кол.	10 Шт.

## DGSB IP30 D0 PT6

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	3,15 мм	Глубина (дюймов)	0,124 inch
Высота	23,51 мм	Высота (в дюймах)	0,926 inch
Ширина	35 мм	Ширина (в дюймах)	1,378 inch
Масса нетто	1,6 g		

## Температуры

Температура хранения	-40 °C...55 °C	Рабочая температура	-40 °C...55 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

## Общие данные

Материал	TPE-U	Силикон	Нет
Цветовой код	серый	Конструкция	Глухое уплотнение
Вид защиты	IP30, с соответствующим корпусом	Положение установки, указание по монтажу	в уплотнительном шлице FieldPower® IP30

## Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® BOX, BOX FUSE and Terminal variants</a>
Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>