

DMS PRO ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Only for Europe



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Версия	Сборочный инструмент
Заказ №	1987840000
Тип	DMS PRO ZERT
GTIN (EAN)	4050118372359
Кол.	1 Шт.

DMS PRO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Ширина	276 мм	Ширина (в дюймах)	10,866 inch
Масса нетто	480 g		

Технические данные

Описание артикула	Аккумуляторная динамометрическая отвертка с входным соединительным размером 1/4"
-------------------	--

Инструменты для затяжки

Регулировка момента вращения, макс. 3 Nm	Регулировка момента вращения, мин. 0,36 Nm
--	--

Электрическая отвертка

Аккумуляторные батареи	Литий-ионный аккумулятор	Масса	500 g
Регулировка момента вращения, макс. 3 Nm		Регулировка момента вращения, мин.	0,36 Nm

Классификации

ETIM 6.0	EC001395	ETIM 7.0	EC001395
ETIM 8.0	EC001395	ETIM 9.0	EC001395
ECLASS 9.0	21-05-21-90	ECLASS 9.1	21-04-04-17
ECLASS 10.0	21-05-21-90	ECLASS 11.0	21-05-08-90
ECLASS 12.0	21-05-08-90	ECLASS 13.0	21-05-08-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8a39b146-a7e9-4fe1-a2bc-f82c0bb3aeeb

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	1987840000 DECLARATION OF CONFORMITY.pdf
Пользовательская документация	Manual
Каталог	Catalogues in PDF-format

DMS PRO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения


Пример использования



Пример использования



Пример использования



DMS PRO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Набор лезвий E6,3



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Основные данные для заказа

Тип	BIT-BOX WI DMS 3	Версия
Заказ №	9024970000	Аксессуар, Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4032248068067	
Кол.	1 Шт.	

Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Pozidriv / Supadriv



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия, крестообразный шлиц типа Pozidrive PZ/DIN 5262, входной присоединительный размер 1/4,5 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PZ2X70	Версия
Заказ №	9024110000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870706	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 PZ1X70	Версия
Заказ №	9024100000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870713	
Кол.	5 Шт.	

DMS PRO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Лезвия E6,3 - шлиц



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия для прямых шлицев, согласно DIN 5264, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 Z 0,8X4,0X39	Версия
Заказ №	9025590000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190151935	
Кол.	10 Шт.	
Тип	BIT E6,3 0,4X2,5X70	Версия
Заказ №	9020750000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4032248504725	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 1,0X5,5X70	Версия
Заказ №	9024040000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852665	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 0,6X3,5X70	Версия
Заказ №	9024020000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852627	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 0,8X4,0X70	Версия
Заказ №	9024030000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852658	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 0,5X3,0X70	Версия
Заказ №	9024000000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190852634	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 1,2X6,5X70	Версия
Заказ №	9020740000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4032248504718	
Кол.	5 Шт.	

DMS PRO ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

DMS PRO



Динамометрические ключи Weidmüller имеют эргономичную форму и поэтому идеально подходят для работы одной рукой. Они не вызывают усталости во время работы при любых направлениях монтажа. Кроме того, они оснащены автоматическим ограничителем момента затяжки и имеют высокую точность повторения.

Основные данные для заказа

Тип	DMS PRO SET	Версия
Заказ №	1479090000	Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4050118286786	
Кол.	1 Шт.	
Тип	LG DMS PRO/ DMS 3	Версия
Заказ №	9007460000	DMS 3, 90% при 3 x 500 В перем. тока / > 91% при 3 x 400 В
GTIN (EAN)	4008190404970	перем. тока
Кол.	1 Шт.	
Тип	AKKU DMS PRO	Версия
Заказ №	1479110000	Сборочный инструмент
GTIN (EAN)	4050118348712	
Кол.	1 Шт.	

Лезвия E6,3 - крестообразный шлиц Phillips / Recess



Наружный шестигранник с входным присоединительным размером 1/4" согласно DIN 3126, форма E6,3 для непосредственного присоединения к электрической отвертке

Лезвия для крестообразных шлицев типа Phillips-Recess PH/DIN 5260, входной присоединительный размер 1/4" E6,3 DIN 3126

Основные данные для заказа

Тип	BIT E6,3 PH1X70	Версия
Заказ №	9024080000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870744	
Кол.	5 Шт.	
Тип	BIT E6,3 PH2X70	Версия
Заказ №	9024090000	Аксессуар, Бита для отвертки
GTIN (EAN)	4008190870720	
Кол.	5 Шт.	