

THM ET S7 1500 TU


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Рулонные этикетки без клеевой основы THM ET S7 используются для маркировки модулей SIMATIC ET 200S и S7 от Siemens.

Для индивидуальной печати на этикетках THM ET S7 с помощью принтера THM может использоваться программное обеспечение M-Print® PRO. Этикетки легко отделяются. Принтер THM MultiMark обеспечивает высокую стойкость печати.

Основные данные для заказа

Исполнение	THM, Маркировочные элементы для устройств, 108.8 x 22.9 mm, Siemens, бирюзовый
Номер для заказа	1991680000
Тип	THM ET S7 1500 TU
GTIN (EAN)	4050118376333
Кол.	500 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

THM ET S7 1500 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	108,8 мм	Высота (в дюймах)	4,283 inch
Ширина	22,9 мм	Ширина (в дюймах)	0,902 inch
Масса нетто	0,678 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -50...100 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены	Нет	
Исполнение	без содержания галогенов	
Класс пожаростойкости UL 94	HB	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств	
Количество на один рулон	500	
Материал	Полипропилен	
Метод выполнения печати	Метод термопереноса	
Сертификация по стандарту UL 969	Нет	
Температурный диапазон вставки	-50...100 °C	
Температурный диапазон, макс..	100 °C	
Температурный диапазон, мин.	-50 °C	
Установка / Изготовитель	Siemens	
Цветовой код	бирюзовый	
Ширина	22.9 мм	

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

THM ET S7 1500 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	405070000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 Шт.	