


## THM ET S7 1500 TU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Рулонные этикетки без клеевой основы THM ET S7 используются для маркировки модулей SIMATIC ET 200S и S7 от Siemens.

Для индивидуальной печати на этикетках THM ET S7 с помощью принтера THM может использоваться программное обеспечение M-Print® PRO. Этикетки легко отделяются. Принтер THM MultiMark обеспечивает высокую стойкость печати.

## Основные данные для заказа

Версия	THM, Маркировочные элементы для устройств, 108.8 x 22.9 mm, Siemens, бирюзовый
Заказ №	<a href="#">1991680000</a>
Тип	THM ET S7 1500 TU
GTIN (EAN)	4050118376333
Кол.	500 Шт.
совместимый принтер	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## TNM ET S7 1500 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	108,8 мм	Высота (в дюймах)	4,283 inch
Ширина	22,9 мм	Ширина (в дюймах)	0,902 inch
Масса нетто	0,678 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -50...100 °C

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

## Общие данные

Галогены	Нет
Исполнение	без содержания галогенов
Класс пожаростойкости UL 94	HB
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств
Количество на один рулон	500
Материал	Полипропилен
Метод выполнения печати	Метод термопереноса
Сертификация по стандарту UL 969	Нет
Температурный диапазон вставки	-50...100 °C
Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-50 °C
Установка / Изготовитель	Siemens
Цветовой код	бирюзовый
Ширина	22,9 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--

## THM ET S7 1500 TU

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия
Заказ №	<a href="#">2005070000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 Шт.	