

**IE-PH-AD-V05M-RJ45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Соединительный разъем HDC согласно IEC  
61076-3-106 Var.5 из металла, пустой корпус

**Основные данные для заказа**

Версия	Запасной держатель вставки, Вариант 5 согласно IEC 61076-3-106
Заказ №	<a href="#">1993540000</a>
Тип	IE-PH-AD-V05M-RJ45
GTIN (EAN)	4050118378610
Кол.	1 Шт.

## IE-PH-AD-V05M-RJ45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	28,1 мм	Глубина (дюймов)	1,106 inch
Высота	21,1 мм	Высота (в дюймах)	0,831 inch
Ширина	21,2 мм	Ширина (в дюймах)	0,835 inch
Масса нетто	20 g		

## Общие данные

Основной материал корпуса	PBT	Цветовой код	прочее
---------------------------	-----	--------------	--------

## Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90
ECLASS 14.0	27-44-03-90		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">MB FREECONCONTACT EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>