

**ES EPG 45 HEX 150****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Шестигранный обжим
Номер для заказа	<a href="#">1994540000</a>
Тип	ES EPG 45 HEX 150
GTIN (EAN)	4050118379778
Кол.	1 шт.

## ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	12 мм	Глубина (дюймов)	0,472 inch
Высота	60 мм	Высота (в дюймах)	2,362 inch
Ширина	30 мм	Ширина (в дюймах)	1,181 inch
Масса нетто	129 g		

## Обжимные вставки

Параметр	22	Сечение медного провода для обжима	150
Ширина обжима	5 мм	Ширина обжима в мм	5

## Описание контактов

Поперечное сечение провода, макс.,  
AWG 5/0

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим		
Сечение кабельного наконечника	номин.	150 mm <sup>2</sup>	

## Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

10 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">448310000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
Кол.	25 Шт.	

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4454500000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4454510000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
Кол.	25 Шт.	

## ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M16/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494520000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494490000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M20/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494530000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
Кол.	25 Шт.	

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14946440000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14946470000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M8/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14946430000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14946450000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
Кол.	25 Шт.	

## ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWN-M20/-150 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4486480000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
Кол.	25 Шт.	

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483320000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M8/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483290000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M16/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483330000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M14/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483580000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M20/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4483400000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
Кол.	25 Шт.	

## ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">45083710000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308129	
Кол.	25 Шт.	

## Инструменты



**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 mm<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

Тип	EPG 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">450830000</a>	Инструмент для обжима, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим,
GTIN (EAN)	4050118309317	WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим,
Кол.	1 Шт.	Овальный обжим

## ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4482970000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302912	
Кол.	50 Шт.	

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M8/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4487790000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M16/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4487830000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
Кол.	25 Шт.	

## ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWPN-M20/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1496680000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M10/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1497810000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-150 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1497820000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
Кол.	25 Шт.	

150 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M6/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494440000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M8/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494940000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M10/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494950000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M12/-150 S	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1494970000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
Кол.	10 Шт.	



## ES EPG 45 HEX 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

150 mm<sup>2</sup>



**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M20/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405740000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M10/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405710000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405720000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M8/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405700000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405810000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M16/-150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405730000</a>	Кабельный наконечник, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
Кол.	25 шт.	