

SAI-M23-GS-L-7/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Исполнение	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
Номер для заказа	1995800000
Тип	SAI-M23-GS-L-7/12
GTIN (EAN)	4032248925667
Кол.	1 Шт.

SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	98 g
-------------	------

Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67, IP69K	Диаметр кабеля, макс.	12 мм
Диаметр кабеля, мин.	7 мм	Диапазон температур корпуса	-40...+125 °C
Основной материал корпуса	Медно-цинковый сплав	Степень загрязнения	3
Циклы коммутации	> 1000	Экранированное соединение	Да

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN


SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



SAI-M23-GS-L-7/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставки без контактов



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-SE-L-4/4	Исполнение
Номер для заказа	4170380000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962518	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-SE-L-6	Исполнение
Номер для заказа	4170350000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962303	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-BE-L-6	Исполнение
Номер для заказа	4170370000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962266	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-BE-L-4/4	Исполнение
Номер для заказа	41705810000	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248925674	
Кол.	1 Шт.	

Cable connector

