

HDC IP68 HP 24B X2 AS S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**IP68****IP68**

Корпуса RockStar® HighPower изготавливаются из высокопрочного алюминия методом литья под давлением и, благодаря постоянно ведущейся работе по оптимизации, обеспечивают отличную защиту в жестких условиях окружающей среды. Многосекционный корпус дает пользователям возможность проверять рабочие процессы на всех технологических этапах.

Основные данные для заказа

Заказ №	2001720000
Тип	HDC IP68 HP 24B X2 AS S
GTIN (EAN)	4050118384291
Кол.	1 шт.

HDC IP68 HP 24B X2 AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	260 мм	Высота (в дюймах)	10,236 inch
Ширина	183 мм	Ширина (в дюймах)	7,205 inch
Длина	228 мм	Длина (в дюймах)	8,976 inch
Масса нетто	4 311 g		

Температуры

Предельная температура	-40 °C ... 120 °C
------------------------	-------------------

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь
Материал крепежного уголка		Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Поверхность	Нержавеющая сталь Порошковое покрытие	Серия	HighPower

Исполнение

Вид соединения	Обжимной контакт	Исполнение затворной системы	Винтовое соединение
Исполнение корпуса	Корпус для монтажа на основаниях	Конструкция	прямой
Уплотнение	Силиконовый каучук		

Классификации

ETIM 6.0	EC002641	ETIM 7.0	EC002641
ETIM 8.0	EC002641	ETIM 9.0	EC002641
ECLASS 9.0	27-44-03-06	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-03-06	ECLASS 11.0	27-44-03-06
ECLASS 12.0	27-44-03-06	ECLASS 13.0	27-44-03-06
ECLASS 14.0	27-44-03-06		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Важное примечание

Сведения об изделии	В зависимости от предполагаемой эксплуатации значения внутренне генерируемого напряжения могут наложиться на рабочее напряжение и содержать соответствующие пики. Необходимо обеспечить, чтобы эти пиковые значения напряжения не превышали номинальное напряжение. Для сфер применения, не предусмотренных в этой спецификации, обращайтесь к нам.
---------------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки



Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	BPZ_HDC_Gehaeuse
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN

HDC IP68 HP 24B X2 AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Во избежание повреждения контактов и изолирующих втулок мы рекомендуем починить провод.

Соответствующие расстояния показаны на следующем чертеже. Ремонт провода не входит в объем поставки.