

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Вставная пластина, экранированный, 1 x GFCI, 1 x предохранитель, 2x данные, 1x сигналы
Заказ №	2004810000
Тип	IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9
GTIN (EAN)	4050118389289
Кол.	1 Шт.

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	23 мм	Высота (в дюймах)	0,906 inch
Ширина	116,5 мм	Ширина (в дюймах)	4,587 inch
Длина	90,5 мм	Длина (в дюймах)	3,563 inch
Масса нетто	144,4 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Вставки

Вставка GFCI /2 x Power US, предварительно собранный	1	Вставка, данные	2
Вставной предохранитель	1	Сигнальная вставка D-Sub 9-полюсный / VGA / HDMI	1

Общие данные

Вид изделия	Вставная пластина, экранированный	Материал	Поликарбонат PC
-------------	-----------------------------------	----------	-----------------

Общие стандарты

Сертификат № (CSA)	2000039-80039714	Сертификат № (cURus)	E223801
--------------------	------------------	----------------------	---------

Электрические свойства

Рабочее напряжение	125 V
--------------------	-------

Технические данные

Индикатор	красный светодиод	Номинальный ток	20 A
Рабочее напряжение	125 V	Розетка (США), с защитой BK33	2 шт.
Самотестирование	автоматически каждые 3 секунды	Уровень срабатывания, макс.	6 mA
Уровень срабатывания, мин.	4 mA	Цвет корпуса	серый

Классификации

ETIM 6.0	EC000456	ETIM 7.0	EC000456
ETIM 8.0	EC000456	ETIM 9.0	EC000456
ECLASS 9.0	27-18-28-06	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-18-28-06	ECLASS 11.0	27-18-28-06
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Зажимаемые провода

Вид соединения	Винтовое соединение		
Длина зачистки изоляции	9 мм		
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, без кабельного наконечника	...		
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1,5 mm²	
	макс.	2,5 mm²	
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm²		

Дата создания 4 июня 2024 г. 2:35:36 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сечение подключаемого провода, жесткого	1.5 ... 4 mm ²	
Сечение подключаемого провода, жесткого	макс.	4 mm ²
	мин.	1,5 mm ²
Сечение подключаемого провода, чрезвычайно гибкого, без кабельного наконечника	...	
Сечение подключаемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	1.5 ... 2.5 mm ²	
Сечение подключаемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1,5 mm ²
	макс.	2,5 mm ²

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E223801

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Уведомление об изменении продукта	202201114 Technical change FrontCom GFCI 202201114 Technische Änderung zu FrontCom Vario GFCI
Пользовательская документация	Designation key / Type key
Каталог	Catalogues in PDF-format


IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж



IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Принадлежности для FrontCom Vario



Основные данные для заказа

Тип	IE-FC-DFM-PWPC	Версия
Заказ №	2971460000	FrontCom, Защита от прикосновения
GTIN (EAN)	4099986791541	
Кол.	1 шт.	

Сигнал — VGA, HDMI



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-FCI-HDMI-FF	Версия
Заказ №	2003390000	FrontCom, Соединение HDMI, Сигнальная вставка HDMI, Гнездо/гнездо
GTIN (EAN)	4050118387414	
Кол.	1 шт.	
Тип	IE-FCI-HD15-FF	Версия
Заказ №	1556290000	FrontCom, Соединение VGA, Сигнальная вставка VGA/HD15, Гнездо/гнездо
GTIN (EAN)	4050118369755	
Кол.	1 шт.	

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

RJ45




Вставки RJ45 для вставных разъемов версии 1/4/5/14
HDC и соединительных коробок IE-OM...; IE-OP...; IE-CC...

Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-RJ45-FJ-P	Версия
Заказ №	1963830000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, PROFINET
GTIN (EAN)	4032248646159	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-A	Версия
Заказ №	1962850000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 A
GTIN (EAN)	4032248645053	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-C	Версия
Заказ №	1962840000	Гнездо RJ45, Розеточная вставка, проходная
GTIN (EAN)	4032248645046	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-RJ45-FJ-B	Версия
Заказ №	1963840000	Гнездо RJ45, Соединитель для основания, TIA-568 B
GTIN (EAN)	4032248651894	
Кол.	10 Шт.	

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD
DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный
размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острое из
хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.4X2.5X75	Версия
Заказ №	9009030000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248266944	
Кол.	1 Шт.	

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Версия
Заказ №	1736181044	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 мм, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190985950	Цветовой код: белый, втычной
Кол.	200 шт.	

Предохранитель



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-FCI-PWCB-3A	Версия
Заказ №	1543690000	FrontCom, Предохранитель, Вставка плавкого предохранителя
GTIN (EAN)	4050118348859	
Кол.	1 шт.	

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Сигналы — D-SUB



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Тип	IE-FCI-D9-FF	Версия
Заказ №	1450840000	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, Гнездо/гнездо
GTIN (EAN)	4050118255737	
Кол.	1 Шт.	
Тип	IE-FCI-D9-FS	Версия
Заказ №	1450870000	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, Гнездо / паяное
GTIN (EAN)	4050118255393	соединение
Кол.	1 Шт.	
Тип	IE-FCI-D9-FM	Версия
Заказ №	1450850000	FrontCom, Сигнальная вставка D-Sub, 9-полюсный, вилка, Гнездо
GTIN (EAN)	4050118255713	
Кол.	1 Шт.	

USB

USB-вставки для FrontCom®



Основные данные для заказа

Тип	IE-BI-USB-AB	Версия
Заказ №	1131380000	Матрица USB, Розеточная вставка, тип AB
GTIN (EAN)	4032248911844	
Кол.	10 Шт.	
Тип	IE-BI-USB-3.0-A	Версия
Заказ №	1487920000	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4050118298208	
Кол.	1 Шт.	

IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	IE-BI-USB-A	Версия
Заказ №	1019570000	Матрица USB, Розеточная вставка, тип A
GTIN (EAN)	4032248731602	
Кол.	10 Шт.	