

RIBBON MM 110/360 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Этот продукт несовместим с серией THM BASIC



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	Красящая лента
Заказ №	2005070000
Тип	RIBBON MM 110/360 SW
GTIN (EAN)	4050118390049
Кол.	1 Шт.

RIBBON MM 110/360 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	110 мм	Ширина (в дюймах)	4,331 inch
Длина	360 000 мм	Длина (в дюймах)	14 173,2 inch
Масса нетто	360 g		

Классификации

ETIM 6.0	EC001694	ETIM 7.0	EC001694
ETIM 8.0	EC001694	ETIM 9.0	EC001694
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 9.1	19-14-06-11
ECLASS 10.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)