

RIBBON MM 76/360 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	Красящая лента
Заказ №	2005080000
Тип	RIBBON MM 76/360 SW
GTIN (EAN)	4050118389951
Кол.	1 Шт.

RIBBON MM 76/360 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Ширина	76 мм	Ширина (в дюймах)	2,992 inch
Длина	360 000 мм	Длина (в дюймах)	14 173,2 inch
Масса нетто	249 g		

Классификации

ETIM 6.0	EC001694	ETIM 7.0	EC001694
ETIM 8.0	EC001694	ETIM 9.0	EC001694
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 9.1	19-14-06-11
ECLASS 10.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--