

CC 15/45 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Для стандартизированных компонентов: CC**

Наш систематически обновляемый ассортимент изделий включает этикетки для идентификации стандартизированных компонентов, а также универсальные и привычные форматы, такие как маркировочный элемент CC 85/54 для создания заводских табличек.

Ваши преимущества при использовании MultiMark

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 45 mm, желтый
Заказ №	2005520000
Тип	CC 15/45 MM GE
GTIN (EAN)	4050118390674
Кол.	450 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

CC 15/45 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,1 мм	Глубина (дюймов)	0,004 inch
Высота	15 мм	Высота (в дюймах)	0,591 inch
Ширина	45 мм	Ширина (в дюймах)	1,772 inch
Масса нетто	0,236 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...120 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены	Нет	Исполнение	самоклеющийся, без содержания галогенов
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Клей	Акрилат, клейкие
Количество на один рулон	450	Материал	Полиэстер
Сертификация по стандарту UL 969	Да	Температурный диапазон вставки	-40...120 °C
Температурный диапазон, макс..	120 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	желтый	Ширина	45 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

CC 15/45 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



CC 15/45 MM GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 76/360 SW	Версия
Заказ №	2005080000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118389951	
Кол.	1 Шт.	

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	THM MMP ROLLER 115
Заказ №	1357420000
GTIN (EAN)	4050118160314
Кол.	1 Шт.

CC 15/45 MM GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары****THM MULTIMARK PLUS**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	MM PLUS ROLLER 110
Заказ №	2672590000
GTIN (EAN)	4050118708097
Кол.	1 Шт.