


**EL 60 MM GE 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Индивидуальная маркировка: EL**

Бесчисленные вариации маркировочных элементов MultiMark превращают их в экономичную альтернативу традиционным вариантам маркировки.

При любой заданной ширине высота может быть точно задана с помощью программного обеспечения для получения необходимого по размеру маркировочного элемента. Для индивидуальной обрезки этикеток по указанному размеру используется лезвие. Идеальный вариант для производства больших этикеток для функциональных блоков или клеммных колодок.

**Ваши преимущества при использовании MultiMark**

- Резные материалы для разных требований
- Возможность использования с оборудованием многих производителей
- Маркировочные элементы для устройств с привычным дизайном

**Основные данные для заказа**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Исполнение          | THM, Маркировочные элементы для устройств, 60 x , желтый |
| Номер для заказа    | <a href="#">2006700000</a>                               |
| Тип                 | EL 60 MM GE 30M  |
| GTIN (EAN)          | 4050118391671  |
| Кол.                | 1 Шт.  |
| совместимый принтер | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>    |

## EL 60 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |           |                   |              |
|-------------|-----------|-------------------|--------------|
| Глубина     | 0,1 мм    | Глубина (дюймов)  | 0,004 inch   |
| Высота      | 60 мм     | Высота (в дюймах) | 2,362 inch   |
| Длина       | 30 000 мм | Длина (в дюймах)  | 1 181,1 inch |
| Масса нетто | 500 g     |                   |              |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...120 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Маркировочные элементы для устройств

|          |     |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

## Общие данные

|                                |   |                                  |           |
|--------------------------------|---|----------------------------------|-----------|
| Галогены                       | Нет                                     | Длина                            | 30 000 мм |
| Исполнение                     | без содержания галогенов, самоклеящийся | Класс пожаростойкости UL 94      | V-0       |
| Клей                           | Акрилат, клейкие                        | Количество на один рулон         | 1         |
| Материал                       | Полиэстер                               | Сертификация по стандарту UL 969 | Да        |
| Температурный диапазон вставки | -40...120 °C                            | Температурный диапазон, макс..   | 120 °C    |
| Температурный диапазон, мин.   | -40 °C                                  | Цветовой код                     | желтый    |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки


|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|---------|--|

**EL 60 MM GE 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## EL 60 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Тип              | MM PLUS ROLLER 110         |
| Номер для заказа | <a href="#">4032590000</a> |
| GTIN (EAN)       | 4050118708097              |
| Кол.             | 1 Шт.                      |

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |                |
|------------------|----------------------------|----------------|
| Тип              | RIBBON MM 76/360 SW        | Исполнение     |
| Номер для заказа | <a href="#">4035080000</a> | Красящая лента |
| GTIN (EAN)       | 4050118389951              |                |
| Кол.             | 1 Шт.                      |                |

## EL 60 MM GE 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип THM MMP ROLLER 115

Номер для заказа [1857420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

Кол. 1 Шт.

Тип THM MMP EXT.RH

Номер для заказа [1852920000](#)

GTIN (EAN) 4050118102307

Кол. 1 Шт.