

**SAI-M23-GS-3/7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

**Основные данные для заказа**

Версия	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Пустой корпус
Заказ №	<a href="#">2009390000</a>
Тип	SAI-M23-GS-3/7
GTIN (EAN)	4050118395426
Кол.	1 Шт.

## SAI-M23-GS-3/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 50 g

## Технические данные, настраиваемые вставные разъемы

Вид защиты	IP67, IP69K	Диаметр кабеля, макс.	7 мм
Диаметр кабеля, мин.	3 мм	Диапазон температур корпуса	-40...+125 °C
Основной материал корпуса	Медно-цинковый сплав	Степень загрязнения	3
Циклы коммутации	> 1000	Экранированное соединение	Да

## Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC003556
ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-24
ECLASS 11.0	27-44-02-24	ECLASS 12.0	27-44-02-24
ECLASS 13.0	27-44-02-24		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55
Состояние соответствия RoHS	Соответствует

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (UR)	E344862

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>


**SAI-M23-GS-3/7**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Изображения

### Габаритный чертеж



## SAI-M23-GS-3/7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Вставки без контактов



Круглые вставные разъемы M23 предлагают большое количество циклов стыковки с высокой допустимой нагрузкой по току и высокой плотностью контактов в сочетании с минимальными размерами.

Корпуса, вставки и обжимные контакты необходимо заказывать отдельно.

## Основные данные для заказа

Тип	SAI-M23-BE-12	Версия
Заказ №	<a href="#">1995850000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248926145	
Кол.	1 шт.	
Тип	SAI-M23-BE-7	Версия
Заказ №	<a href="#">1170040000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962006	
Кол.	1 шт.	
Тип	SAI-M23-BE-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1170020000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962020	
Кол.	1 шт.	
Тип	SAI-M23-SE-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1170080000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962136	
Кол.	1 шт.	
Тип	SAI-M23-BE-9	Версия
Заказ №	<a href="#">1170060000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962112	
Кол.	1 шт.	
Тип	SAI-M23-SE-12	Версия
Заказ №	<a href="#">1170070000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962044	
Кол.	1 шт.	
Тип	SAI-M23-SE-9	Версия
Заказ №	<a href="#">1170050000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962167	
Кол.	1 шт.	
Тип	SAI-M23-BE-12-G	Версия
Заказ №	<a href="#">1296730000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4050118094848	
Кол.	1 шт.	
Тип	SAI-M23-BE-16	Версия
Заказ №	<a href="#">1170090000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962228	
Кол.	1 шт.	
Тип	SAI-M23-BE-17	Версия
Заказ №	<a href="#">1170110000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962198	
Кол.	1 шт.	

Дата создания 25 июля 2024 г. 8:11:47 CEST

Статус каталога 13.07.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**SAI-M23-GS-3/7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары**

Тип	SAI-M23-SE-19	Версия
Заказ №	<a href="#">1170120000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962068	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-SE-7	Версия
Заказ №	<a href="#">1170030000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962143	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-BE-19	Версия
Заказ №	<a href="#">1170130000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962082	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-SE-17	Версия
Заказ №	<a href="#">1170100000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962181	
Кол.	1 Шт.	
Тип	SAI-M23-SE-6	Версия
Заказ №	<a href="#">1170000000</a>	Концентратор сигналов, соединительный разъем, Вставка
GTIN (EAN)	4032248962037	
Кол.	1 Шт.	

# Cable connector

