

SAKQB 6/10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

Исполнение	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 8.00, Изолированный: Нет
Номер для заказа	2111230000
Тип	SAKQB 6/10
GTIN (EAN)	4050118440607
Кол.	10 Шт.
Местное изделие	Доступно только в определенных странах

SAKQB 6/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Основные данные для заказа

Местное изделие Доступно только в определенных странах

Размеры и массы

Глубина	15 мм	Глубина (дюймов)	0,591 inch
Ширина	6 мм	Ширина (в дюймах)	0,236 inch
Масса нетто	19,74 g		

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C

Дополнительные технические данные

Вид крепления привинченный

Общие сведения

Количество полюсов 10

Размеры

Шаг в мм (P) 8 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format