

SAKQS 6/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Основные данные для заказа**

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | |
| Номер для заказа | 2111240000 |
| Тип | SAKQS 6/2 |
| GTIN (EAN) | 4050118440621 |
| Кол. | 10 Шт. |
| Местное изделие | Доступно только в определенных странах |

SAQOS 6/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Основные данные для заказа

| | |
|-----------------|--|
| Местное изделие | Доступно только в определенных странах |
|-----------------|--|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Глубина | 15 мм | Глубина (дюймов) | 0,591 inch |
| Ширина | 6 мм | Ширина (в дюймах) | 0,236 inch |
| Масса нетто | 4,75 g | | |

Температуры

| | |
|----------------------|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|-------------------------------|---|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Пользовательская документация | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |