

PB-DP SUB-D M12 180K OS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



В современных условиях зачастую требуются кабели оригинальной длины. Для удовлетворения данных требований компания Weidmüller предлагает широкий ряд вставных разъемов для индивидуальной сборки.

Основные данные для заказа

Исполнение	SUB-D
Номер для заказа	2119770000
Тип	PB-DP SUB-D M12 180K OS
GTIN (EAN)	4050118425253
Кол.	1 шт.

PB-DP SUB-D M12 180K OS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	14,8 мм	Глубина (дюймов)	0,583 inch
Высота	58,2 мм	Высота (в дюймах)	2,291 inch
Ширина	33,6 мм	Ширина (в дюймах)	1,323 inch
Масса нетто	0,01 g		

Температуры

Влажность	Не более 75 % при +25 °C, без образования конденсата
-----------	--

Технические характеристики разъема sub-D

BUS, кабельный интерфейс	Штекерный и гнездовой разъем M12 с кодиров- кой B, назначены контак- ты 2 и 4	Блокировка	UNC4-40
Вид защиты	IP30	Влажность	Не более 75 % при +25 °C, без образования конденсата
Вставной разъем и цоколевка	В соответствии со специ- фикацией PROFIBUS	Диапазон температур корпуса	-20...+70 ° C
Доступен нагрузочный резистор	Нет	Интерфейс программирования	Нет
Интерфейс шины	D-Sub, 9-конт., Конт.	Основной материал корпуса	ZnAl
Скорость передачи данных	12 Мбит/с	Угол вывода	180°
Циклы коммутации	≥ 200		

Классификации

ETIM 6.0	EC001132	ETIM 7.0	EC001132
ETIM 8.0	EC001132	ETIM 9.0	EC001132
ECLASS 9.0	27-44-03-02	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-02	ECLASS 11.0	27-44-03-02
ECLASS 12.0	27-44-03-02	ECLASS 13.0	27-44-03-02

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3cc1d9b1-0f2a-47ed-a501-ddcfcfaaf625

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN