

КСМА-18-150-1А-2ВА-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия,
Подобно иллюстрации

Токовые трансформаторы для переоснащения

Отличительные особенности:

- особенно подходит для использования в труднодоступных местах
- не требуется резать основные проводники
- Развертывание токового трансформатора без дополнительных инструментов

Основные данные для заказа

Версия	Первичный ток: 150 А, Вторичный ток, макс.: 1 А, Нагрузка: 2 ВА, Класс точности: 3, Трансформатор тока с разъемным сердечником
Заказ №	2420770000
Тип	КСМА-18-150-1А-2ВА-3
GTIN (EAN)	4050118429107
Кол.	1 Шт.
Производитель	MBS AG

КСМА-18-150-1А-2ВА-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	68 мм	Глубина (дюймов)	2,677 inch
Высота	64,5 мм	Высота (в дюймах)	2,539 inch
Ширина	41,6 мм	Ширина (в дюймах)	1,638 inch
Масса нетто	1 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...70 °C	Рабочая температура	-5 °C...50 °C
----------------------	----------------	---------------------	---------------

Размеры проводов под напряжением

Тип провода	Только изолированный провод	Провод круглого сечения	18,5 мм
Место установки	Использование внутри помещений		

Технические характеристики

Вид защиты	IP20	Длина кабеля	2,5 м
Класс изоляции	E	Номинальная частота	50 Hz
Номинальный непрерывный тепловой ток $I_{\text{тепловой}}$	$1,2 \times I_{\text{ном.}}$		

Электрические характеристики

Вторичный ток	0...1 A	Класс точности	3
Нагрузка	2 VA	Первичный ток	150 A

Соответствие стандартам по изоляции

Класс точности	3	Стандартный	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012
----------------	---	-------------	--------------------------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	EU Declaration of Conformity
Пользовательская документация	Instruction sheet German
Каталог	Catalogues in PDF-format

КСМА-18-150-1А-2VА-3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

