

PAC-HE26-F-HF-10M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------|
| | |
| Версия | |
| Заказ № | 2425720100 |
| Тип | PAC-HE26-F-HF-10M |
| GTIN (EAN) | 4099986598164 |
| Кол. | 1 Шт. |

PAC-HE26-F-HF-10M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 1 491 g

Температуры

Температура хранения -10...60 °C Рабочая температура -10...50 °C

Общие данные

| | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------|
| Длина кабеля | 10 м | Интерфейс ПЛК | NO.14/10 (FERRULES 0.14mm ²) |
| Интерфейс соединения | ПЛОСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ HE10 26P | Кабель | Кабель LHN |
| Количество полюсов, мин. | 26 полюсов | Пригодно для | Цифровые сигналы |
| Сечение провода | 0,14 mm ² | | |

Электрические данные

| | | | |
|-------------------------------|------------|------------------------|---------------------|
| Допустимый ток на путь, макс. | 1 A | Емкость жила / жила | 300 pF/m |
| Емкость жила / экран | 300 pF/m | Номинальное напряжение | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Общий ток, макс. | 3 A | Рабочее напряжение | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Сопротивление | ≤ 150 mΩ/m | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000237 | ETIM 7.0 | EC000237 |
| ETIM 8.0 | EC000237 | ETIM 9.0 | EC000237 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 | ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|---------------|
| REACH SVHC | / |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)