

HDC IP68 04A AWS 1M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Новые корпуса RockStar® устойчивы к воздействию морской воды и обеспечивают высокую степень ударопрочности согласно IP 68 и IP 69K, разработаны для использования в экстремальных условиях окружающей среды и отвечает высоким требованиям, предъявляемым к вибрации согласно стандарту DIN EN 61373, кат. 2 (тележка). Таким образом, это семейство корпусов идеально подходит для эксплуатации сверхмощных коннекторов без каких-либо неполадок и необходимости проведения технического обслуживания в таких областях, как транспорт и транспортная техника, а также в энергетике и в сферах с повышенными требованиями. При разработке были реализованы меры для придания корпусу чрезвычайной EMC-устойчивости.

Основные данные для заказа

Исполнение	HDC - корпус, Типоразмер: 1, Вид защиты: IP66 (во вставленном состоянии), IP68 (во вставленном состоянии), IP69K, Корпус для настенного монтажа, Винтовое соединение, Стандартный, Типоразмер кабельных вводов: M 25
Номер для заказа	2430170000
Тип	HDC IP68 04A AWS 1M25
GTIN (EAN)	4050118439854
Кол.	1 шт.

HDC IP68 04A AWS 1M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	50 мм	Глубина (дюймов)	1,969 inch
Высота	44 мм	Высота (в дюймах)	1,732 inch
Ширина	67 мм	Ширина (в дюймах)	2,638 inch
Размеры крепежа, высота	41 мм	Размеры крепежа, ширина	41 мм
Масса нетто	130 g		

Температуры

Предельная температура	-50 °C ... 125 °C
------------------------	-------------------

Габаритные размеры

Высота корпуса В	44 мм	Длина корпуса	50 мм
Кабельный вход	с резьбой	Расстояние между отверстиями, длина A2	41 мм

Исполнение

BG	1	Верхняя часть/нижняя часть/крышка	Нижняя часть
Исполнение затворной системы	Винтовое соединение	Исполнение корпуса	Корпус для настенного монтажа
Исполнение скобы	Винтовое соединение	Кабельный вход	с резьбой
Количество кабельных входов сбоку	1	Количество кабельных входов сверху	0
Конструкция	Стандартный	Подходит для ModuPlug®	Нет
Резьба (внутренняя)	M 25	Тип	Навесной (проходной)
Типоразмер	1	Типоразмер кабельных вводов	M 25
Уплотнение	Силикон	Цвет (RAL)	RAL 9011

Общие данные

Вид защиты	IP66 (во вставленном состоянии), IP68 (во вставленном состоянии), IP69K	Корпуса ЭМС	Да
Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением	Поверхность	Порошковое покрытие

Классификации

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02

Вещество	Ацетон
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	Масло для дизельных двигателей
Химическая стойкость	Нестабильность
Вещество	Этиловый спирт
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	Трансмиссионное масло
Химическая стойкость	Условная стойкость

HDC IP68 04A AWS 1M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Вещество	Гидравлическое масло
Химическая стойкость	Условная стойкость
Вещество	Бензин
Химическая стойкость	Нестабильность
Вещество	Отпотевшее масло
Химическая стойкость	Условная стойкость
Вещество	Высокосортный бензин
Химическая стойкость	Нестабильность
Вещество	Вода
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	УФ
Химическая стойкость	Стойкость
Вещество	Озон
Химическая стойкость	Стойкость

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC

/

Химическая стойкость

de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@26f2e9d1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3e0aeb09
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@61ad921f de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@435ad39e
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@72571645 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1b6ce9a5
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@165cbdbd de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@38f5acb
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@49a081c1 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@35fd7891
de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@46bf8ac6

Важное примечание

Сведения об изделии

При установке корпусов следите за правильным расположением плоской прокладки.

Сертификаты

Сертификаты



Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Уведомление об изменении продукта

[20220214 Technical change to HDC housings](#)
[20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

Брошюры


[FL FIELDWIRING EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

HDC IP68 04A AWS 1M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC IP68 04A AWS 1M25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Фланцевые уплотнения



К корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость.

Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использоваться промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

Основные данные для заказа

Тип	HDC FLDG 04A AW IP68	Исполнение
Номер для заказа	4050118379204	Аксессуар, Аксессуары для корпуса
GTIN (EAN)	4050118379204	
Кол.	100 Шт.	

Кольцевые уплотнения IP68



К корпусам предлагаются различные аксессуары, в т.ч. уплотнения.

Благодаря отличному уплотнению наши корпуса обеспечивают максимальную непроницаемость.

Многочисленные испытания доказали: RockStar® сохраняет абсолютную непроницаемость в воде на глубине до 50 м. Так, вы можете использоваться промышленные соединительные разъемы там, где ранее была возможна только жестко скоммутированная проводка.

Основные данные для заказа

Тип	HDC DG 04A IP68	Исполнение
Номер для заказа	4050118379259	Аксессуар, Аксессуары для корпуса
GTIN (EAN)	4050118379259	
Кол.	100 Шт.	