

**FAD S5135 SL42 A R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Фронтальные адаптеры для перехода подсоединяются к старому ПЛК и, с помощью нового предварительно собранного кабеля, к новому. Некоторые адаптеры имеют 2 разъема для резервирования.

**Основные данные для заказа**

Версия	
Заказ №	<a href="#">2435110000</a>
Тип	FAD S5135 SL42 A R
GTIN (EAN)	4050118446975
Кол.	1 шт.

## FAD S5135 SL42 A R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	23 мм	Глубина (дюймов)	0,906 inch
Высота	283 мм	Высота (в дюймах)	11,142 inch
Ширина	20 мм	Ширина (в дюймах)	0,787 inch
Масса нетто	127 g		

## Температуры

Температура хранения	-40...60 °C	Рабочая температура	-25...50 °C
----------------------	-------------	---------------------	-------------

## Данные соединения

Соединение (сторона устройства поле-  
вого уровня) SL 5,08 мм

## Расчетные данные

Рабочее напряжение	250 В AC	Максимальный ток на канал	4 А
Общий номинальный ток	32 А		

## Соответствие стандартам по изоляции (EN50178)

Номинальное напряжение	< 250 V AC	Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	2	Испытательное напряжение изоляции AC	1,2 kV

## Классификации

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ECLASS 9.0	27-33-02-92	ECLASS 9.1	27-24-22-92
ECLASS 10.0	27-33-02-92	ECLASS 11.0	27-33-02-92
ECLASS 12.0	27-33-02-92	ECLASS 13.0	27-33-02-92

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	9d5ff7ee-74dc-449b-a1db-a29604b9b3e9

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Изображения

