

RKDGE D4X4 PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Интеллектуальные кабельные решения позволяют сэкономить время и деньги.**

Модульная система FieldPower® предлагает правильное решение для любой задачи по прокладке кабелей.

Складные уплотнители для использования предварительно собранных кабелей

Уплотнители поставляются с соединительной резьбой M16 и M20. Возможна интеграция рабочих и сигнальных устройств в уплотнитель.

Основные данные для заказа

Исполнение	Уплотнительная вставка Field Power®, Шлицованная уплотнительная вставка, IP54, в сочетании с RKDG D17 PT6, с соответствующим корпусом, TPE-V
Номер для заказа	2443760000
Тип	RKDGE D4X4 PT6
GTIN (EAN)	4050118457643
Кол.	10 Шт.

RKDGE D4X4 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	15,5 мм	Глубина (дюймов)	0,61 inch
Высота	19 мм	Высота (в дюймах)	0,748 inch
Ширина	19 мм	Ширина (в дюймах)	0,748 inch
Масса нетто	2,834 g		

Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

Общие данные

Материал	TPE-V	Силикон	Нет
Цветовой код	бежевый	Конструкция	Шлицованная уплотнительная вставка
Вид защиты	IP54, в сочетании с RKDG D17 PT6, с соответствующим корпусом	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Положение установки, указание по монтажу	в RKDG D17 PT6 (4324010000)	Тип линии	круглый

Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

Важное примечание

Сведения об изделии	Изгибаемое уплотнение RKDG D17 PT6 (4324010000) представляет собой кабельное уплотнение для пазовой уплотнительной вставки. Кабели для IP54 с составной уплотнительной вставкой 4 x 4 мм (2443760000) Кабели датчика / исполнительного устройства Ø 4 мм: <ul style="list-style-type: none">• Кабели M8, 3-конт., незранированные, полиуретан без содержания галогенов, тип: SAIL-M8...-3...U• Кабели M12, 3-конт., незранированные, полиуретан без содержания галогенов, тип: SAIL-M12...-3...
---------------------	--

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts
Каталог	Catalogues in PDF-format