

**RKDGE D2X6,5 PT6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Интеллектуальные кабельные решения позволяют сэкономить время и деньги.**

Модульная система FieldPower® предлагает правильное решение для любой задачи по прокладке кабелей.

Складные уплотнители для использования предварительно собранных кабелей

Уплотнители поставляются с соединительной резьбой M16 и M20. Возможна интеграция рабочих и сигнальных устройств в уплотнитель.

**Основные данные для заказа**

Версия	Уплотнительная вставка Field Power®, Шлицованная уплотнительная вставка, IP54, в сочетании с RKDG D17 PT6, с соответствующим корпусом, TPE-V
Заказ №	<a href="#">2443800000</a>
Тип	RKDGE D2X6,5 PT6
GTIN (EAN)	4050118457704
Кол.	10 Шт.

## RKDGE D2X6,5 PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	16 мм	Глубина (дюймов)	0,63 inch
Высота	21 мм	Высота (в дюймах)	0,827 inch
Ширина	21 мм	Ширина (в дюймах)	0,827 inch
Масса нетто	3,32 g		

## Температуры

Температура хранения	-40 °C...85 °C	Рабочая температура	-40 °C...85 °C
----------------------	----------------	---------------------	----------------

## Общие данные

Материал	TPE-V	Силикон	Нет
Цветовой код	бежевый	Конструкция	Шлицованная уплотнительная вставка
Вид защиты	IP54, в сочетании с RKDG D17 PT6, с соответствующим корпусом	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Положение установки, указание по монтажу	в RKDG D17 PT6 (4324010000)	Тип линии	круглый
Наружный диаметр кабеля, макс.	6,5 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002624	ETIM 7.0	EC002624
ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ECLASS 9.1	27-18-27-90	ECLASS 10.0	27-18-28-15
ECLASS 11.0	27-18-28-15	ECLASS 12.0	27-18-28-15
ECLASS 13.0	27-18-28-15		

## Важное примечание

Сведения об изделии	Изгибаемое уплотнение RKDG D17 PT6 (4324010000) представляет собой кабельное уплотнение для пазовой уплотнительной вставки. Кабели для IP54 с составной уплотнительной вставкой 2 x 6,5 мм (2443800000): <ul style="list-style-type: none"><li>• Кабель IE Ø 6,5 мм, тип: IE-C5DD4UG.....</li><li>• Кабель 24 В Ø 6,5 мм, например Lapp Ölflex Classic 110 3G1.5</li></ul>
---------------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>