


HDC XX5E01 FMSRJ45-0100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Исполнение	
Номер для заказа	2451080100
Тип	HDC XX5E01 FMSRJ45-0100
GTIN (EAN)	4050118467994
Кол.	1 Шт.

HDC XX5E01 FMSRJ45-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто	0,001 g
-------------	---------

Температуры

Предельная температура	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

Технические характеристики кабеля

Галогены	Нет, без содержания галогенов
----------	-------------------------------

Длина кабеля	1 м
--------------	-----

Изоляция	PE
----------	----

Материал оболочки	Полиуретан
-------------------	------------

Наружный диаметр	6.5 mm ± 0.2
------------------	--------------

Наружный диаметр	Диаметр	6,5 мм
	Знаки	±
	Допуск	0,2

Цвет оболочки	зеленый
---------------	---------

Цветовая кодировка	белый, желтый, синий, оранжевый
--------------------	---------------------------------

Экранированный	Да
----------------	----

Общие данные

Версия с противоположной стороны	Штекер, прямой, RJ45
----------------------------------	----------------------

Длина кабеля	1 м
--------------	-----

Кодировка	D-кодировка
-----------	-------------

Номинальное напряжение	250 V
------------------------	-------

Поверхность контакта	Au (золото)
----------------------	-------------

Скорость передачи	100 Мбит/с
-------------------	------------

Циклы коммутации	≥ 100
------------------	-------

Версия со стороны модуля	Гнездо
--------------------------	--------

Категория	Cat. 5e
-----------	---------

Количество полюсов	4
--------------------	---

Номинальный ток	4 A
-----------------	-----

Прочность изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
--------------------	---------------------

Степень загрязнения	2
---------------------	---

Классификации

ETIM 6.0	EC002599
----------	----------

ETIM 8.0	EC002599
----------	----------

ECLASS 9.0	27-06-03-07
------------	-------------

ECLASS 10.0	27-06-03-07
-------------	-------------

ECLASS 12.0	27-06-03-07
-------------	-------------

ETIM 7.0	EC002599
----------	----------

ETIM 9.0	EC002599
----------	----------

ECLASS 9.1	27-06-03-08
------------	-------------

ECLASS 11.0	27-06-03-07
-------------	-------------

ECLASS 13.0	27-06-03-07
-------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
------	--------------------------------------

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
--------------------	---------------------------------

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

Брошюры	
---------	--

HDC XX5E01 FMSRJ45-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

RJ45		M12
1	yellow	1
3	white	2
2	orange	3
6	blue	4