

HDC XX5E01 MMSM12D-0030**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Компактность**

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

Основные данные для заказа

Исполнение	
Номер для заказа	2451110030
Тип	HDC XX5E01 MMSM12D-0030
GTIN (EAN)	4050118778526
Кол.	1 Шт.

HDC XX5E01 MMSM12D-0030

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Масса нетто 45 g

Температуры

Предельная температура -30 °C ... 90 °C

Технические характеристики кабеля

Галогены Нет, без содержания галогенов

Длина кабеля 0,3 м

Изоляция PE

Материал оболочки Полиуретан

Наружный диаметр 6.5 mm ± 0.2

Наружный диаметр	Диаметр	6,5 мм
	Знаки	±
	Допуск	0,2

Цвет оболочки зеленый

Цветовая кодировка белый, желтый, синий, оранжевый

Экранированный Да

Общие данные

Версия с противоположной стороны Штекер, прямой, M12D

Длина кабеля 0,3 м

Кодировка D-кодировка

Номинальное напряжение 250 V

Поверхность контакта Au (золото)

Скорость передачи 100 Мбит/с

Циклы коммутации ≥ 100

Версия со стороны модуля Штекер

Категория Cat. 5e

Количество полюсов 4

Номинальный ток 4 A

Прочность изоляции ≥ 10⁸ Ω

Степень загрязнения 2

Классификации

ETIM 6.0 EC002599

ETIM 8.0 EC002599

ECLASS 9.0 27-06-03-07

ECLASS 10.0 27-06-03-07

ECLASS 12.0 27-06-03-07

ETIM 7.0 EC002599

ETIM 9.0 EC002599

ECLASS 9.1 27-06-03-08

ECLASS 11.0 27-06-03-07

ECLASS 13.0 27-06-03-07

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

HDC XX5E01 MMSM12D-0030

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4