

## HDC XX5E01 FMSM12D-0150


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

## Основные данные для заказа

Исполнение	
Номер для заказа	<a href="#">2451120150</a>
Тип	HDC XX5E01 FMSM12D-0150
GTIN (EAN)	4050118521443
Кол.	1 Шт.

## HDC XX5E01 FMSM12D-0150

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто	0,001 g
-------------	---------

## Температуры

Предельная температура	-30 °C ... 90 °C
------------------------	------------------

## Технические характеристики кабеля

Галогены	Нет, без содержания галогенов
----------	-------------------------------

Длина кабеля	1,5 м
--------------	-------

Изоляция	PE
----------	----

Материал оболочки	Полиуретан
-------------------	------------

Наружный диаметр	6.5 mm ± 0.2
------------------	--------------

Наружный диаметр	Диаметр	6,5 мм
	Знаки	±
	Допуск	0,2

Цвет оболочки	зеленый
---------------	---------

Цветовая кодировка	белый, желтый, синий, оранжевый
--------------------	---------------------------------

Экранированный	Да
----------------	----

## Общие данные

Версия с противоположной стороны	Штекер, прямой, M12D	Версия со стороны модуля	Гнездо
Длина кабеля	1,5 м	Категория	Cat. 5e
Кодировка	D-кодировка	Количество полюсов	4
Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	4 A
Поверхность контакта	Au (золото)	Прочность изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Скорость передачи	100 Мбит/с	Степень загрязнения	2
Тип	Гнездо	Циклы коммутации	≥ 100

## Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

HDC XX5E01 FMSM12D-0150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображения

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4