

## HDC XX5E01 MFSXXXX-7000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



## Компактность

Новый двухполюсный шинный модуль чрезвычайно компактен и совместим как с мегабитными, так и с гигабитными вставками для данных. Он позволяет подключить 2 кабеля Gigabit Cat 6A (10 гигабит) к одному модулю.

## Основные данные для заказа

Версия	Использование данных
Заказ №	<a href="#">2453557000</a>
Тип	HDC XX5E01 MFSXXXX-7000
GTIN (EAN)	4050118467666
Кол.	1 шт.

## HDC XX5E01 MFSXXXX-7000

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 0,01 g

## Температуры

Предельная температура -30 °C ... 90 °C

## Технические характеристики кабеля

Галогены Нет, без содержания галогенов

Длина кабеля 70 м

Изоляция PE

Материал оболочки Полиуретан

Наружный диаметр	Диаметр	6,5 мм
	Знаки	±
	Допуск	0,2

Наружный диаметр 6.5 mm ± 0.2

Цвет оболочки зеленый

Цветовая кодировка белый, желтый, синий, оранжевый

Экранированный Да

## Общие данные

Версия с противоположной стороны	Гнездо, прямой	Версия со стороны модуля	Штекер
Длина кабеля	70 м	Категория	Cat. 5e
Кодировка	D-кодировка	Количество полюсов	4
Номинальное напряжение	250 V	Номинальный ток	4 A
Поверхность контакта	Au (золото)	Прочность изоляции	$\geq 10^8 \Omega$
Скорость передачи	100 Мбит/с	Степень загрязнения	2
Тип	Штифт	Циклы коммутации	$\geq 100$

## Классификации

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07
ECLASS 14.0	27-06-03-07		

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5
Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

**HDC XX5E01 MFSXXXX-7000**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HDC XX5E01 MFSXXXX-7000

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4

