

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
Номер для заказа	<a href="#">2453810000</a>
Тип	EPG 60
GTIN (EAN)	4050118468434
Кол.	1 шт.

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	70 мм	Глубина (дюймов)	2,756 inch
Высота	355 мм	Высота (в дюймах)	13,976 inch
Ширина	100 мм	Ширина (в дюймах)	3,937 inch
Масса нетто	3 300 g		

## Технические данные

Время зарядки	0,5 h		
Описание артикула	Инструмент для обжима 6-300 мм <sup>2</sup>		
Рабочее напряжение	18 V		
Усилие обжима	номин.	60 kN	

## Описание контактов

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	300 мм <sup>2</sup>	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 мм <sup>2</sup>
--	---------------------	---------------------------------------	-------------------

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим	Кабельные наконечники для проводов с сечением, макс.	300 мм <sup>2</sup>
Кабельные наконечники для проводов с сечением, мин.	6 мм <sup>2</sup>	Привод	Электрогидравлический
Ход	16 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11
ECLASS 12.0	21-04-38-11	ECLASS 13.0	21-04-38-11

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Пользовательская документация	<a href="#">Manual</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**EPG 60**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## ... для компрессионных кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505240000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный
GTIN (EAN)	4050118519631	обжим
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505160000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный
GTIN (EAN)	4050118519556	обжим
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505250000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный
GTIN (EAN)	4050118519617	обжим
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 300	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505270000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный
GTIN (EAN)	4050118519655	обжим
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505260000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный
GTIN (EAN)	4050118519648	обжим
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 50	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505200000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный
GTIN (EAN)	4050118519600	обжим
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505150000</a>	Аксессуар, Шестигранный обжим
GTIN (EAN)	4050118519532	
Кол.	1 Шт.	

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505230000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный
GTIN (EAN)	4050118519624	обжим
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505220000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный
GTIN (EAN)	4050118519563	обжим
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505170000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный
GTIN (EAN)	4050118519549	обжим
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505210000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный
GTIN (EAN)	4050118519594	обжим
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505190000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный
GTIN (EAN)	4050118519587	обжим
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 HEX 25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505180000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Шестигранный
GTIN (EAN)	4050118519570	обжим
Кол.	1 Шт.	

## Принадлежности

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

Тип	LADEGERAET EPG
Номер для заказа	<a href="#">250509370000</a>
GTIN (EAN)	4050118318630
Кол.	1 Шт.

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	AKKU APG/EPG 5AH
Номер для заказа	<a href="#">2550070000</a>
GTIN (EAN)	4064675574750
Кол.	1 шт.
Тип	AKKU APG/EPG 2AH
Номер для заказа	<a href="#">2558730000</a>
GTIN (EAN)	4064675566137
Кол.	1 шт.

## ... для обжимных кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 60/HPG DIN 50	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">255330000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118519686	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES EPG 60/HPG DIN 95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">255350000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118519730	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES EPG 60/HPG DIN 35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">255320000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118519679	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES EPG 60/HPG DIN 25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">255310000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118519693	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 DIN 6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">255280000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Обжим с гофрированием
GTIN (EAN)	4050118519662	
Кол.	1 шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:36:34 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	ES EPG 60/HPG DIN 120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505360000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Обжим с
GTIN (EAN)	4050118519747	гофрированием
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 60/HPG DIN 16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505300000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Обжим с
GTIN (EAN)	4050118519709	гофрированием
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 60/HPG DIN 10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505290000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Обжим с
GTIN (EAN)	4050118519723	гофрированием
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 60/HPG DIN 70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">2505340000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, Обжим с
GTIN (EAN)	4050118519716	гофрированием
Кол.	1 Шт.	

## ... для кабельных наконечников

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

Тип	ES EPG 60/HPG AEH 25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">25077810000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента
GTIN (EAN)	4050118590722	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 60/HPG AEH 50	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">25077830000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента
GTIN (EAN)	4050118590708	
Кол.	1 Шт.	
Тип	ES EPG 60/HPG AEH 120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">25077880000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента
GTIN (EAN)	4050118590678	
Кол.	1 Шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:36:34 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	ES EPG 60/HPG AEH 95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">24897870000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента
GTIN (EAN)	4050118590685	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES EPG 60/HPG AEH 70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">24897850000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента
GTIN (EAN)	4050118590692	
Кол.	1 шт.	

## ... для трубчатых кабельных наконечников



## Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

Тип	ES EPG/HPG 60 WM 6	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">24899380000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118532937	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 240	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">24899640000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118484052	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 50	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">24899580000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118483864	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 150	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">24899620000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118483871	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">24899560000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118483840	
Кол.	1 шт.	

Дата создания 23 июня 2024 г. 4:36:34 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.



## EPG 60

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	ES EPG/HPG 60 WM 95	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">248960000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118483895	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 70	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">248959000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118483857	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 16	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">248955000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118483833	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 300	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">248965000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118484045	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 120	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">248961000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118484007	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 35	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">248957000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118483826	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 185	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">248963000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118484038	
Кол.	1 шт.	
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 10	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">248954000</a>	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
GTIN (EAN)	4050118483819	
Кол.	1 шт.	