

## THM MMP CASE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Исполнение	Пустая коробка / Чемодан
Номер для заказа	<a href="#">2457760000</a>
Тип	THM MMP CASE
GTIN (EAN)	4050118473131
Кол.	1 Шт.

## THM MMP CASE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	455 мм	Глубина (дюймов)	17,913 inch
Высота	380 мм	Высота (в дюймах)	14,961 inch
Ширина	570 мм	Ширина (в дюймах)	22,441 inch
Масса нетто	7 500 g		

## Системы нанесения надписей

Входит в комплект поставки	Чемодан на колесиках	Исполнение	Алюминиевый корпус
Работа от аккумулятора	Нет	Тип	Чемодан на колесиках

## Классификации

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--