

IE-FC-SET-IPDED003-KY-M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

Основные данные для заказа

Версия	FrontCom, Set
Заказ №	2460640000
Тип	IE-FC-SET-IPDED003-KY-M
GTIN (EAN)	4050118478150
Кол.	1 Шт.
Базовое изделие	1450520000 1450630000 1450730000 1019570000

IE-FC-SET-IPDED003-KY-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	134 мм	Глубина (дюймов)	5,276 inch
Высота	40 мм	Высота (в дюймах)	1,575 inch
Ширина	67 мм	Ширина (в дюймах)	2,638 inch
Масса нетто	640 g		

Общие данные

Вид защиты	IP 65, в закрытом состоянии	Вид изделия	Set
Материал крышки	Цинковое литье под давлением, с порошковым покрытием	Материал рамы	Цинковое литье под давлением

Классификации

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Технические данные

Вставки (данные)	USB 2.0 A/A	Вставки (питание)	Розетка (DE)
Вставная пластина	1x данные, 1x питание, Неэкранированный	Номинальное напряжение для гнезда	250 V
Номинальный ток для гнезда	16 A	Рамка	Металлическая крышка, Возможность блокировки с помощью ключа

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Каталог	Catalogues in PDF-format

IE-FC-SET-IPDED003-KY-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

