

PRO COM CAN OPEN EX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Подключаемые модули связи Weidmüller обеспечивают обмен соответствующими данными между отдельными компонентами и облаком. Это создает основу для целевой оптимизации процесса с использованием контроля состояния и дистанционного управления - факторов, которые играют решающую роль в повышении КПД, качества, стабильности процесса и доступности. Модули связи разработаны в соответствии с классом защиты IP20 и могут работать без инструментов и гибко адаптированы к различным индивидуально настраиваемым протоколам связи.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------|
| Версия | Модуль связи |
| Заказ № | 2467340000 |
| Тип | PRO COM CAN OPEN EX |
| GTIN (EAN) | 4050118481822 |
| Кол. | 1 Шт. |

PRO COM CAN OPEN EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 33,6 мм | Глубина (дюймов) | 1,323 inch |
| Высота | 74,4 мм | Высота (в дюймах) | 2,929 inch |
| Ширина | 35 мм | Ширина (в дюймах) | 1,378 inch |
| Масса нетто | 76 g | | |

Температуры

| | |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -25 °C...70 °C |
|---------------------|----------------|

Общие данные

| | | |
|------------|------------------------------|-------------|
| MTTF | В соответствии со стандартом | SN 29500 |
| | Время работы (часы), мин. | 4 082 000 h |
| | Температура окружающей среды | 40 °C |
| | Цикл нагрузки | 100 % |
| Вид защиты | IP20 | |
| Масса | 36 g | |

Одобрения

| | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------|---------|
| Институт (cULus) | CULUS | Номер сертификата (cULusEX) | E470829 |
| Организация (cULusEX) | CULUSEX | Сертификат № (cULus) | E258476 |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001604 | ETIM 7.0 | EC001604 |
| ETIM 8.0 | EC001604 | ETIM 9.0 | EC001604 |
| ECLASS 9.0 | 27-24-26-08 | ECLASS 9.1 | 27-04-07-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-24-26-08 | ECLASS 11.0 | 27-24-26-08 |
| ECLASS 12.0 | 27-24-26-08 | ECLASS 13.0 | 27-24-26-08 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1df9fee4-69cb-4b0a-a401-554c8c8bf60e |

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (cULus) | E258476 |
| Номер сертификата (cULusEX) | E470829 |

Дата создания 4 июня 2024 г. 2:02:55 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

PRO COM CAN OPEN EX

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии

[Declaration of Conformity](#)

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

[Quick start guide – IOT-GW30: CANopen communication with PROtop](#)
[Combinability of PRO COM](#)

Уведомление об изменении продукта

[PRO COM CAN OPEN Release Notes](#)

Программное обеспечение

[Device description – EDS File](#)

Пользовательская документация

[Instruction sheet](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)