

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
Номер для заказа	<a href="#">2469560000</a>
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 25
GTIN (EAN)	4050118483840
Кол.	1 Шт.

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	42 мм	Ширина (в дюймах)	1,654 inch
Масса нетто	167 g		

## Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима	25	Ширина обжима	12 мм
Ширина обжима в мм	12		

## Описание контактов

Вид контакта	Кабельный наконечник серии Euro	Поперечное сечение провода, макс., AWG	4
--------------	------------------------------------	---	---

## Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 25 mm <sup>2</sup>

## Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">40501183050000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302783	
Кол.	100 шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPLN/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4050118302910000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302646	
Кол.	100 шт.	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495880000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495850000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M8/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495870000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495890000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M14/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4495900000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
Кол.	100 шт.	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VPN/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4438640000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308013	
Кол.	100 шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KQN-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4434140000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
Кол.	50 шт.	
Тип	KQN-M16/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">443490000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303148	
Кол.	50 шт.	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KQN-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4130000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4160000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4150000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303865	
Кол.	50 Шт.	
Тип	KQN-M5/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4120000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
Кол.	50 Шт.	

## Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления

Дополнительные возможности серии APG

- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

## Основные данные для заказа

Тип	HPG 60	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">413820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с
GTIN (EAN)	4050118468427	гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
Кол.	1 Шт.	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Инструменты



**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм<sup>2</sup>
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

## Основные данные для заказа

Тип	EPG 60	Исполнение
Номер для заказа	4050118468434	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Шестигранный обжим, WM-обжим,
GTIN (EAN)	4050118468434	Обжим с гофрированием, Трапециевидный обжим, Овальный обжим
Кол.	1 Шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочные кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M10/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	4050118306989	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
Кол.	100 Шт.	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KWPN-M12/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1467530000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M8/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1467510000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWPN-M6/-25 90	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1467490000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
Кол.	100 шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KRN-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1466520000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1466500000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1466490000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M14/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1466530000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
Кол.	100 шт.	
Тип	KRN-M5/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">14665830000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
Кол.	100 шт.	

Дата создания 20 июня 2024 г. 10:08:40 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.



## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KRN-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">406510000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
Кол.	100 шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KSN/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">402800000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
Кол.	50 шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KP-M16/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">408010000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Кол.	100 шт.	

Дата создания 20 июня 2024 г. 10:08:40 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

Тип	KP-M10/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497990000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307535	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M12/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4498000000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307504	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M8/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497980000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
Кол.	100 шт.	
Тип	KP-M6/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4497970000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
Кол.	100 шт.	

25 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-25	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4494730000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304275	
Кол.	50 шт.	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

240 mm<sup>2</sup>

**Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.**

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

## Основные данные для заказа

Тип	KWN-M8/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446190000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M10/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446200000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M6/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446180000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
Кол.	100 шт.	
Тип	KWN-M12/-25 45	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">446210000</a>	Кабельный наконечник, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
Кол.	100 шт.	