

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
Номер для заказа	2469630000
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 185
GTIN (EAN)	4050118484038
Кол.	1 Шт.

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	42 мм	Ширина (в дюймах)	1,654 inch
Масса нетто	131 g		

Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима	185	Ширина обжима	5 мм
Ширина обжима в мм	5		

Описание контактов

Вид контакта	Кабельный наконечник серии Euro	Поперечное сечение провода, макс., AWG	6/0
--------------	---------------------------------	--	-----

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 185 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	HPG 60	Исполнение
Номер для заказа	405013820000	6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с
GTIN (EAN)	4050118468427	гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
Кол.	1 Шт.	

185 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWPN-M10/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	405016690000	Кабельный наконечник, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306170	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M12/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	405016700000	Кабельный наконечник, 185 mm²
GTIN (EAN)	4050118306323	
Кол.	25 Шт.	

Дата создания 28 июня 2024 г. 11:46:12 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWPN-M8/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	466800000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306316	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M16/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	466710000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306262	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWPN-M20/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	466720000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306187	
Кол.	25 Шт.	

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-185 S	Исполнение
Номер для заказа	464980000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304497	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M16/-185 S	Исполнение
Номер для заказа	46495000000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304367	
Кол.	10 Шт.	
Тип	KRN-M12/-185 S	Исполнение
Номер для заказа	464990000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304169	
Кол.	10 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

Аксессуары

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-185	Исполнение
Номер для заказа	4497390000	Кабельный наконечник, 185 mm ² , 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306798	
Кол.	25 шт.	

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M14/-185	Исполнение
Номер для заказа	4498590000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307887	
Кол.	25 шт.	
Тип	KP-M16/-185	Исполнение
Номер для заказа	4498370000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307733	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KP-M20/-185	Исполнение
Номер для заказа	1498380000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307757	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M10/-185	Исполнение
Номер для заказа	1498350000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307665	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M12/-185	Исполнение
Номер для заказа	1498360000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307726	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KP-M8/-185	Исполнение
Номер для заказа	1498540000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307894	
Кол.	25 Шт.	

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M12/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	1495350000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305012	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KWN-M16/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	1495370000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305074	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KWN-M10/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	1495340000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304589	
Кол.	20 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KWN-M20/-185 45	Исполнение
Номер для заказа	4495380000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305135	
Кол.	20 Шт.	

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M14/-185	Исполнение
Номер для заказа	4497250000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306880	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-185	Исполнение
Номер для заказа	4497290000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306897	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M10/-185	Исполнение
Номер для заказа	4495430000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304985	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M12/-185	Исполнение
Номер для заказа	4495440000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304947	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M20/-185	Исполнение
Номер для заказа	4495470000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305005	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M16/-185	Исполнение
Номер для заказа	4495450000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305036	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M10/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4494540000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304176	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M16/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4494570000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304329	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M12/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4494550000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304213	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KWN-M20/-185 90	Исполнение
Номер для заказа	4494580000	Кабельный наконечник, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304336	
Кол.	25 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 60	Исполнение
Номер для заказа	2453810000	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
GTIN (EAN)	4050118468434	
Кол.	1 Шт.	

185 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VPN/-185	Исполнение
Номер для заказа	1488720000	Кабельный наконечник, 185 mm ² , 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308051	
Кол.	25 Шт.	