

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица-вставка для обжимного инструмента, WM-обжим
Номер для заказа	2469640000
Тип	ES EPG/HPG 60 WM 240
GTIN (EAN)	4050118484052
Кол.	1 Шт.

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	22 мм	Глубина (дюймов)	0,866 inch
Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	42 мм	Ширина (в дюймах)	1,654 inch
Масса нетто	117 g		

Обжимные вставки

Сечение медного провода для обжима	240	Ширина обжима	5 мм
Ширина обжима в мм	5		

Описание контактов

Вид контакта	Кабельный наконечник серии Euro	Поперечное сечение провода, макс., AWG	450
--------------	---------------------------------	--	-----

Характеристики инструмента — обжим

Вид/профиль обжима	WM-обжим
Сечение кабельного наконечника	номин. 240 mm ²

Классификации

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

240 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M10/-240 S	Исполнение
Номер для заказа	404340000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304039	
Кол.	5 Шт.	
Тип	KRN-M12/-240 S	Исполнение
Номер для заказа	404350000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303933	
Кол.	5 Шт.	
Тип	KRN-M16/-240 S	Исполнение
Номер для заказа	404370000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304046	
Кол.	5 Шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

240 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M20/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	4494630000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304138	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M16/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	4494620000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304237	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M12/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	4494610000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304244	
Кол.	25 шт.	
Тип	KWN-M10/-240 90	Исполнение
Номер для заказа	4494590000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304145	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты

**Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.**

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 300 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 270°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB
- Литий-ионный аккумулятор с индикатором состояния заряда: 18 В, 2 Ач

Основные данные для заказа

Тип	EPG 60	Исполнение
Номер для заказа	2453810000	Опрессовочный инструмент, Инструменты, Инструмент для обжима, 6mm ² , 300mm ² , Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с гофрированием, Трапецидальный обжим, Овальный обжим
GTIN (EAN)	4050118468434	
Кол.	1 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Инструменты



Обжимные инструменты для кабельных наконечников, разъемов и кабельных наконечников со сменными вставками.

- Чрезвычайно быстрая обработка благодаря гидравлической поддержке
- Широкий диапазон обрабатываемых сечений до 400 мм²
- Быстродействующая обжимная головка с поворотом на 360°
- Автоматический контроль и ограничение давления с помощью датчика давления
- Дополнительные возможности серии APG
- Электронное управление и контроль процесса обжима
- Сохранение всех циклов обжима и сообщений об ошибках во внутреннюю память
- Считывание всех циклов и сообщений об ошибках через USB

Основные данные для заказа

Тип	HPG 60	Исполнение
Номер для заказа	405013820000	6mm², 300mm², Шестигранный обжим, WM-обжим, Обжим с
GTIN (EAN)	4050118468427	гофрированием, Трапецеидальный обжим, Овальный обжим
Кол.	1 Шт.	

240 mm²



Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KRN-M16/-240	Исполнение
Номер для заказа	4050149510000	Кабельный наконечник, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304770	
Кол.	25 Шт.	
Тип	KRN-M8/-240	Исполнение
Номер для заказа	40501495480000	Кабельный наконечник, 240 mm²
GTIN (EAN)	4050118304756	
Кол.	25 Шт.	

Дата создания 28 июня 2024 г. 7:15:51 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	KRN-M10/-240	Исполнение
Номер для заказа	4495490000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M12/-240	Исполнение
Номер для заказа	4495500000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M20/-240	Исполнение
Номер для заказа	4495520000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305104	
Кол.	25 шт.	
Тип	KRN-M14/-240	Исполнение
Номер для заказа	44957270000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306842	
Кол.	25 шт.	

240 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубчатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	VSTN/-240	Исполнение
Номер для заказа	44957400000	Кабельный наконечник, 240 mm ² , 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306965	
Кол.	25 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

240 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KWN-M16/-240 45	Исполнение
Номер для заказа	405410000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305203	
Кол.	15 шт.	
Тип	KWN-M12/-240 45	Исполнение
Номер для заказа	405400000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305227	
Кол.	15 шт.	
Тип	KWN-M20/-240 45	Исполнение
Номер для заказа	405420000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305234	
Кол.	15 шт.	

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

240 mm²

Использование изолированных разъемов гарантирует постоянство качества электрических соединений в долгосрочном плане.

- Широкий диапазон изолированных и неизолированных кабельных наконечников и разъемов
- Трубочатые кабельные наконечники, соответствующие современным рыночным стандартам (Euroseries)
- Компрессионные кабельные наконечники по стандарту DIN 46235
- Кабельные наконечники из листового металла по стандарту DIN 46234
- Изолированные кольцевые кабельные наконечники по стандарту DIN 46237
- Изолированные штырьковые кабельные наконечники по стандарту DIN 46231

Основные данные для заказа

Тип	KP-M20/-240	Исполнение
Номер для заказа	1498430000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307832	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KP-M16/-240	Исполнение
Номер для заказа	1498420000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307825	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KP-M10/-240	Исполнение
Номер для заказа	1498390000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307818	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KP-M14/-240	Исполнение
Номер для заказа	1498530000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307689	
Кол.	20 Шт.	
Тип	KP-M12/-240	Исполнение
Номер для заказа	1498410000	Кабельный наконечник, 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307672	
Кол.	20 Шт.	