

**IE-BHD-VAPM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Силовой соединительный разъем PushPull Power со-  
гласно спецификации PROFINET

**Основные данные для заказа**

Версия	Силовой соединитель, Фланец устройства, PROFINET
Заказ №	<a href="#">2493490000</a>
Тип	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
Кол.	1 Шт.

## IE-BHD-VAPM

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	42 мм	Высота (в дюймах)	1,654 inch
Ширина	36,2 мм	Ширина (в дюймах)	1,425 inch
Длина	14,2 мм	Длина (в дюймах)	0,559 inch
Масса нетто	23 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C...80 °C
---------------------	----------------

## Общие стандарты

Сертификат № (UR)	E92202
-------------------	--------

## Общие данные

Вид защиты	IP67	Вид монтажа	4 винта
Материал уплотнения	NBR	Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, никелированный
Степень загрязнения	2	Тип фиксации	Тип Push Pull
Цветовой код	серебристо-серый	Циклы коммутации	500
Экранирование	неэкранированный		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-03-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

## Сертификаты

Сертификаты



UL File Number Search Сайт UL

Сертификат № (UR) E92202

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)Технические данные [CAD data – STEP](#)Каталог [Catalogues in PDF-format](#)


**IE-BHD-VAPM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



**Разрез узла в сборе**

